



## Steckschlüsseinsatz mit 1/2" Innenvierkant für Sechskantschrauben

- Die isolierten LEMP-Einsätze werden in vier Längen gefertigt und gewährleisten so eine sichere Handhabung.
- Die außergewöhnliche Anpassungsfähigkeit an das Schraubproblem hat zu einer weit verbreiteten Anwendung in vielen Bereichen der Technik geführt.
- Die normalen Einsätze für Sechskantschrauben können auch mit einer Mutterhalterung geliefert werden.
- alle Einsätze aus legiertem und gehärtetem Stahl
- professionelle Mehrschicht-Tauchisolation

Bezeichnung	Best.Nr.	Antrieb	⚖
Einsatz mit Mutterhalterung SW 13	9130413	1/2"	60
Einsatz mit Mutterhalterung SW 17	9130417	1/2"	95
Einsatz mit Mutterhalterung SW 19	9130419	1/2"	105

Mutterhalterung



## Steckschlüsseinsatz, normal Innen-6-kant oder Innen-12-kant

- normale Ausführung min. 50 bis max. 60 mm



## Steckschlüsseinsatz, extra tief Innen-6-kant oder Innen-12-kant

- extra tiefe Ausführung 95 mm



## Steckschlüsseinsatz, lang Innen-12-kant

- lange Ausführung 140 mm



## Steckschlüsseinsatz, extra lang Innen-12-kant

- extra lange Ausführung 270 mm



normal



extra tief



lang



extra lang

Größe	normal			extra tief			lang		extra lang	
	Best. Nr.	Best. Nr.	⚖	Best. Nr.	Best. Nr.	⚖	Best. Nr.	⚖	Best. Nr.	⚖
SW 8	130408	135408	53	130508		102				
SW 9	130409	135409	53	130509	135509	105				
SW 10	130410	135410	55	130510	135510	118	135610	230		
SW 11	130411	135411	55	130511	135511	120				
SW 12	130412	135412	57	130512	135512	123				
SW 13	130413	135413	60	130513	135513	127			135813	457
SW 14	130414	135414	65	130514	135514	134			135814	480
SW 15	130415	135415	70	130515	135515	140				
SW 16	130416	135416	74	130516						
SW 17	130417	135417	78	130517	135517	170	135617	302	135817	530
SW 18	130418	135418	82	130518	135518	188				
SW 19	130419	135419	85	130519	135519	204	135619	312	135819	550
SW 20	130420		116	130520	135520	210				
SW 21	130421	135421	127	130521						
SW 22	130422	135422	130	130522	135522	226	135622	360		
SW 23	130423	135423	140		135523	241				
SW 24	130424	135424	148	130524	135524	270	135624	403	135824	680
SW 25	130425	135425	180							
SW 26		135426	180		135526	300				
SW 27	130427	135427	210	130527	135527	337	135627	484		
SW 30	130430	135430	252	130530	135530	390			135830	800
SW 32	130432	135432	270	130532	135532	423	135632	560	135832	840
SW 34	130434	130434	300							

Nicht alle Größen mit VDE Zeichen