

GF3 Glasfaserstab Ø 3 mm - inkl. digitalem Meterzähler

Kabeleinziehsystem für Rohrdurchmesser 10–50 mm

Art.-Nr.: 10192 | 10193 | 10195



Integrierter digitaler Meterzähler – m/ft

Stabspitze: RG7 - Führungsspitze mit Frontgewinde RTG Ø 6 mm, Drallausgleich und Knickschutz

Stabende: Knickschutz mit RTG Ø 6 mm Innengewinde

Achtung! Stromleitend

Inhalt Zubehör (16-teilig)

Einfacher Servicezugang / Zubehörbox

Anti-Rutsch-Beschichtung

Nur eine Schraube öffnen

Zubehörbox 16-teilig

VIDEO

GF3

Hier klicken Video

KG 130

PATENTIERT

Hier klicken Produktinformationen

Stab	empf. Rohr-Ø	Biegeradius	Biegeradius Stab	Bruchlast	Gesamtbruchlast
Ø					
3 mm	10 – 50 mm	38 mm	28 mm	450 kg	130 kg

DATEN			
ART.-NR.	10192	10193	10195
LÄNGE	20 m	30 m	50 m
GESAMTGEWICHT	1,28 kg	1,38 kg	1,58 kg
MATERIAL STAB	Glasfaserkern mit PP Ummantelung		
BIEGERADIUS	38 mm		
ROHR Ø	optimal von 10 mm - 50 mm		
ABMESSUNG	L: 295 mm x B: 245 mm x H: 74 mm		
EAN-CODE - 10192	9120045476729		
EAN-CODE - 10193	9120045477122		
EAN-CODE - 10195	9120045477139		

BESCHREIBUNG

GF3 - Kabeleinziehgerät inkl. digitalem Meterzähler, Glasfaserstab Ø 3 mm mit Knickschutz-Endhülse und patentierter Führungsspitze mit Drallausgleich, verstaut in einer extrem stoßfesten Kunststoffbox. Die Box lässt sich mit nur einer Schraube für Servicearbeiten öffnen. Die Rückschub-Sicherung verhindert das unabsichtliche Rückrutschen des Glasfaserstabes in die Box. Des Weiteren verfügt die Box über einen ergonomischen Tragegriff und einer Anti-Rutsch Beschichtung. Inkludiert ist ein 16-teiliges Zubehörset. Die neu entwickelte Knickschutztechnik ermöglicht das Überwinden von Biegeradien bis zu R = 38 mm. Die Gesamtbruchlast von 130 kg bezieht sich auf den Glasfaserstab inkl. Knickschutzhülsen.

Optimales Einsatzgebiet: für Rohrdimension 13 mm – 50 mm.

Anwendungsfilm: Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen.

Lieferumfang: 1 x GF3 inkl. Meterzähler in Kunststoffbox, Knickschutz-Endhülse beidseitig (Stab-Anfang/Stab-Ende), Inhalt Zubehörbox: 1 x RG7 Führungsspitze mit Drallausgleich, 1 x Knickschutz-Endhülse RTG Ø 6 mm, 1 x Einziehhilfe, 1 x Spezialkleber 3 g, 1 x Kabelziehschleufe (Ø 14 mm Außen), 6 x Klebehülse Ø 3 mm, 3 x Zugöse Ø 7 mm, 1 x Anfangsbirne Ø 11 mm, 1 x Verbindungshülse, 2 x Montageschlüssel, 1 x Knopf-Batterie CR2032

VORTEILE

- Integrierter digitaler Meterzähler
- Führungsspitze mit Drallausgleich und Knickschutz
- Autom. Rückschub-Sicherung
- Schnellzugang für Serviceöffnung
- Schubstabil
- Extrem stoßfeste Box
- Auch für belegte Rohre
- Inkludierte Kabelziehschleufe
- RC2 Inspektionskamera kompatibel
- Gesamtbruchlast 130 kg

INFORMATION

Kompatibel mit:

RC2 Inspektionskamera

10 m - Art.Nr.: 10139

30 m - Art.Nr.: 10140

50 m - Art.Nr.: 10141



Hier klicken Produktinformationen