

**Artikelnummer:** 156791

**Kurzbeschreibung:** Werkbank Serie 8152, fahrbar, mit Schublade, B 2000 x T 700 x H 880 mm

**Langbeschreibung:** Werkbank Serie 8152, fahrbar, mit Schublade, B 750 bis 2000 mm: Die Werkbank Serie 8152 ist in dieser Ausführung fahrbar und besitzt eine Schublade. Dabei ist die Werkbank Serie 8152 in Breiten von 750 bis 2000 mm bestellbar. Ausgestattet mit je zwei Bock- und Lenkrollen ist die Werkbank Serie 8152 in dieser Ausführung fahrbar. Dabei verhindern Feststeller ein ungewolltes Wegrollen der Werkbank. Zudem bietet die Modellserie 8152 eine 180 mm hohe Schublade mit lose beiliegendem Bügel und eine per Zentralverriegelung abschließbare Tür. Auch ein Stahlblech-Ablageboden mit einer Tiefe von 650 mm und einer Fachhöhe von 620 mm steht Ihnen zur Verfügung. Auch das Beschriften der aufbewahrten Materialien ist dank angebrachter Beschriftungsstreifen sehr leicht. Die Werkbank Serie 8152 hat eine Arbeitsplatte aus Buche-Massiv mit einer Stärke von 40 mm. Die Oberfläche der Arbeitsplatte ist geschliffen und geölt. Die Flächenlast der Werkbank Serie 8152 beträgt max. 450 kg. Fertig montiert geliefert, ist die Werkbank 700 mm tief und 880 mm hoch. Sie kann wahlweise in den Breiten 750, 1000, 1250, 1500 oder 2000 mm bestellt werden. Weitere Details: Fahrbar Arbeitsplatte: Buche-Massiv Oberfläche geschliffen und geölt Arbeitsplattenstärke: 40 mm Schweißkonstruktion (Tiefe 650mm) mit Gestellfüßen aus Profi I-Stahlrohr (45 x 45 x 2 mm) 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller Rollen-Ø: 125 mm, Bauhöhe 150 mm Mit Schublade: 1 x 180 mm Mit Bügelgriff/Schiebebügel (lose beiliegend) 1 Tür: 1 x 360 mm, Öffnungsweite 180 Grad, selbstziehende Federscharniere Zentralverriegelung: Schloss mit 2 Schlüssel ErgoScript-Griffleisten mit Beschriftungsstreifen Stahlblech-Ablageboden, Tiefe 650 mm, Fachhöhe 620 mm (ausgenommen Breite 750 mm) Flächenlast: max. 450 kg Material: Buchenholz Umweltfreundliche Pulverbeschichtung in Lichtgrau RAL 7035 und Enzianblau RAL 5010 Lieferung komplett montiert Tiefe: 700 mm Breite: wahlweise 750, 1000, 1250, 1500 oder 2000 mm Höhe: 880 mm



**EAN/GTIN:** 4040376991539