

# Technisches Merkblatt

**Unterdruckschläuche ohne  
Textilgeflechteinlage, Typ C**  
5897-350-10

## Beschreibung / Eigenschaften

Typ C = Vergleichbar der Ausführung A DIN 73379  
Stand 08/1955

Schlauchseele: NBR-Mischung

Farbe / Markierung: schwarz / Material,  
Abmessung

Temperaturbeständigkeit: Dauertemperatur bis 50  
°C

Spitzentemperatur kurzfristig bis 90 °C

Kälteverhalten: bis -30 °C

Betriebsdruck: drucklos

ausreichende Beständigkeit gegenüber Kraftstoff  
und Öl

Außen-Ø: 10 mm



**NORMFEST®**

Normfest GmbH  
Siemensstraße 23  
42551 Velbert  
Tel. + 49 20 51 / 275 -0  
Fax + 49 20 51 / 275 -141  
Email: [info@normfest.de](mailto:info@normfest.de)  
[www.normfest.com](http://www.normfest.com)  
[www.normfest-shop.com](http://www.normfest-shop.com)



## Anwendungshinweise

Es ist die Aufgabe der Kfz-Werkstatt als sachkundige Stelle für Kraftfahrzeuge zu prüfen, ob der Schlauch bezüglich der Materialien und der technischen Daten den Originalschlauch ersetzen kann. Nur die Werkstatt als sachkundige Stelle hat die Möglichkeit, diesen Vergleich vorzunehmen

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.