

Technisches Merkblatt

**Heißklebepistole
elektronisch geregelt**
8714-607-1

Beschreibung / Eigenschaften

Klebestelle fest und belastbar schon nach ca. 2 Min.
hohe Schmelzleistung
Düse wechselbar
elektronische Temperatursteuerung durch moderne PTC-Heiztechnik
einfache Handhabung dank mechanischer Vorschubeinrichtung für Klebesticks



NORMFEST®

Normfest GmbH
Siemensstraße 23
42551 Velbert
Tel. + 49 20 51 / 275 -0
Fax + 49 20 51 / 275 -141
Email: info@normfest.de
www.normfest.com
www.normfest-shop.com



Technische Daten

Abmessungen (L x B x H): 185 x 30 x 160 mm
Gewicht: 320g
Leistung: Aufheizphase ca. 200 W
Ruhephase ca. 16 W
Arbeitsphase ca. 45
Netzanschluss: 100 – 240
Aufheizzeit: 7 min.
Klebesticks: Ø11 mm, incl. 3 Patronen (Artikel-Nr. 8714-611-7 in schwarz und 8714-611-9 in blau)
Aufschmelztemperatur: 206°C
Förderleistung: ca. 16 g/min.

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.