

plateau roulant

force 1000 kg, plateau longueur x largeur 1200 x 1000 mm, hauteur de charge 740 mm, plateforme ouvert, plateforme avec 4 coins de gerbage comme aide de rehausse, châssis avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL5010 bleu gentiane, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins



5 YEARS
WARRANTY

Numéro d'article: 157848

Plateau roulant

Force 1000 kg

plateau roulant

- force 1000 kg
- plateau longueur x largeur 1200 x 1000 mm
- hauteur de charge 740 mm
- dimensions adaptées aux palettes européennes
- plateforme ouvert
- plateforme avec 4 coins de gerbage comme aide de rehausse
- structure en acier, avec revêtement en plastique résistant à l'usure
- châssis avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL5010 bleu gentiane
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 200 mm
- avec bandage élastique
- moyeu avec roulement à billes
- 5 années de garantie

Détails techniques

| | | | |
|-------------------------|---|--------------------------|---|
| appareil de manutention | châssis roulant | nombre/type de roulettes | 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes |
| type de rouleur | plateau roulant | Ø de roue | 200 mm |
| charge | 1000 kg | équipement roue | roulettes pivotantes avec freins |
| norme européenne | oui | hauteur | 790 mm |
| hauteur de charge | 740 mm | longueur | 1235 mm |
| longueur de plateau | 1200 mm | largeur | 1035 mm |
| largeur de plateau | 1000 mm | matériau | acier |
| plateforme | ouvert | surface | avec revêtement en plastique |
| équipement plateau | 4 coins de gerbage comme aide de rehausse | couleur | bleu gentiane // RAL5010 |
| barre directrice | en accessoires (non compris) | garantie | 5 années |
| pneumatique | élastique | Poids | 41 kg |
| roulement | roulement à billes | | |

Accessoires

157850



Poignée pour cadre roulant pour palettes, en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure coloris RAL5010 bleu gentiane