

arceau pour cycles

hauteur x longueur 800 x 1000 mm,
En acier avec revêtement en zinc
anti-corrosion, structure en tube
rond, à cheviller



Numéro d'article: 159892

Arceau pour cycles

arceau pour cycles

- hauteur x longueur 800 x 1000 mm
- En acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- utilisation double face
- structure en tube rond
- équipé de sans tube coudé
- à cheviller

Détails techniques

équipement d'extérieur	supports cycles	équipement montant	aucun
type de supports cycles	arceau pour cycles	installation	tablette
hauteur	800 mm	type de fixation	à cheviller
longueur	1000 mm	matériau	acier
utilisation	double face	surface de montant	galvanisé
forme de tube	tube rond	Poids	9,02 kg

Cela s'adapte aussi ...

221309



gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille unique

224764		kit de balais, kit comprenant : 5 x balai en crin de cheval, 5 x manche et 1 x set de balayage, Largeur de travail 500 mm, manche bois, pour poussières fines
306339		poubelles grillagées, convient pour extérieur, capacité 27 l, hauteur 430 mm, pour fixation sur montant ou murale, corps acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, soubassement plein
531400		panneau de sortie de secours, point de collecte, panneau triangulaire, en aluminium, surface réfléchissant, hauteur x largeur 400 x 400 mm
532192		Table haute pour fumeurs, hauteur x diamètre 1130 x 675 mm, forme de panneau rond, colonne médiane en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL9007 aluminium gris, panneau en MDF avec revêtement finition RAL9007 aluminium gris, avec cendrier auto-extinguible et repose-pied