

ZARGES

escabeau

Comfortstep B

accès double face, 2 x 4 marches en tôle striée avec rembourrage (estrade incl.), hauteur 1,11 m, en aluminium

Numéro d'article: 234613



ZARGES Escabeau standard Comfortstep B

Exécution D, A, CH, F Double accès




escabeau

- accès double face
- 2 x 4 marches en tôle striée avec rembourrage (estrade incl.)
- hauteur 1,11 m
- profondeur de marche 80 mm
- connexion marches/lisse vissé
- en aluminium
- poids 5,5 kg
- selon DIN EN 131
- 10 années de garantie

Détails techniques

technique de montée	escabeau	roulant	non
matériau	aluminium	connexion d'échelons/de longeron	vissé
utilisation	double face	étrier de sécurité	non
hauteur	1,11 m	protection contre l'écartement	oui
profondeur d'estrade	80 mm	bac	non
nombre de marches	2 x 4	Pour escalier	non
type de marche/d'échelon	marches en tôle striée avec rembourrage	norme	DIN EN 131
profondeur des marches	80 mm	garantie	10 années
rabattable	oui	Poids	5,5 kg

Cela s'adapte aussi ...

524130		armoire à rideaux transversaux, hauteur x largeur x profondeur 1980 x 1000 x 430 mm, 5 hauteurs de classeur, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
526691		rayonnage pour classeurs - rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 1850 x 3008 x 304 mm, charge maximale par élément 600 kg / charge max. par tablette 80 kg, 3 éléments standard avec 5 niveau(x) chacun avec tablettes en tôle d'acier de qualité, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures en RAL7035 gris clair, niveaux galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures en R
531194		chariot avec barre de poussée, force 150 kg, plateau longueur x largeur 735 x 475 mm, plateforme en acier avec revêtement en caoutchouc, rehausse 1 ridelle (ajourée), barre de poussée rabattable, châssis avec revêtement en plastique résistant à l'usure en argent, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins, avec bandage caoutchouc plein