

poteaux de voirie

forme rond avec Tête pointue
ronde, hauteur x diamètre 900 x 76
mm, en acier avec finition époxy
résistante aux chocs et aux rayures
coloris blanc/rouge, réfléchissant,
amovible, à insérer avec manchon

Numéro d'article: 532314



Poteaux

poteaux de voirie






- forme rond avec Tête pointue ronde
- hauteur x diamètre 900 x 76 mm
- en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris blanc/rouge, réfléchissant
- amovible
- à insérer avec manchon

Détails techniques

sécurisation de la circulation	système de barrières	verrouillable	non
système de barrières	poteaux de voirie	matériau	acier
forme	rond	surface	finition peinture époxy
hauteur	900 mm	couleur	blanc/rouge
diamètre	76 mm	type de surface	réfléchissant
forme de tête	Tête pointue ronde	exécution montant	amovible

rabattable	non	exécution couleur	blanc/rouge
fonction automatique	non	Poids	7,1 kg
type de fixation	à insérer		

Cela s'adapte aussi ...

142092		limiteur de hauteur, longueur x diamètre 950 x 100 mm, en plastique coloris rouge/blanc, réfléchissant
148972		ralentisseur de circulation automobile, hauteur x diamètre 70 x 500 mm, en plastique recyclé en jaune
210305		poubelle cendrier, hauteur x largeur x profondeur 910 x 395 x 395 mm, corps en acier galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures anthracite, avec toit de protection
376797		arceau d'appui pour vélos, hauteur x longueur x profondeur 415 x 2100 x 550 mm, 6 emplacements de réglage (utilisation à un côté), pour 55 mm roues larges, structure en acier (vissé) galvanisé à chaud
525473		banc d'extérieur, hauteur x largeur x profondeur 740 x 2000 x 380 mm, 9 lames d'assise, assise en lames PVC coloris bleu, assise hauteur 440 mm, piètement 6 pieds en polypropylène en bleu