

# Feuille de données du produit

**fetra**<sup>®</sup>  
●●●●

Article N°: 28FT10 Porte battante pour chariot préparateur de commandes

**Equipements de manutention**



Porte battante. Treillis galvanisé, maille de 100 x 50 mm, charnières à boulonner, la porte peut se rabattre à 180° vers le corps du chariot, 2 loquets en fil zingué verrouillables par cadenas (Cadenas non fourni).

## Détails techniques:



<b>Longueur de surface utile (mm)</b>	650
<b>Hauteur totale (mm)</b>	1225
<b>Remarques</b>	par zone de chargement 650 x 510 mm
<b>Poids (kg)</b>	3,6
<b>Pays d'origine</b>	Allemagne
<b>Garantie (ans)</b>	10
<b>Code douanier</b>	87169090
<b>GTIN</b>	4017976328591