

Feuille de données du produit



Article N°: 9390 Servante ESD

Equipements de manutention



En profilé et tube d'acier soudé, revêtement époxy conducteur d'électricité gris ardoise RAL 7015. 3 plateaux amovibles en profilé avec armature ouverte pour 2 bac plastique 600 x 400 mm. Plateaux réglables au pas de 50 mm et inclinables de 15° et 30°. Charge plateau haut et intermédiaire : 80 kg. 4 roues pivotantes à bandage TPE-ESD, conductrices d'électricité, moyeu à roulement à bille central. 2 roues avec freins conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).

Détails techniques:



Charge totale (kg)	250
Longueur de surface utile (mm)	820
Largeur de surface utile (mm)	610
Hauteur plateaux (mm)	238, 538, 838
Charge par plateau (kg)	80
Longueur totale (mm)	935
Largeur totale (mm)	666
Hauteur totale (mm)	1101
Type de pneu	TPE-ESD
Roues (mm)	125 x 32
Poids (kg)	38
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	87168000
GTIN	4017976493909