

Termékinformációk

74 06 200

Erő-kímélő oldalcsípőfogók

DIN ISO 5749 IEC 60900 DIN EN 60900

- A legkeményebb, tartós igénybevételhez
- Nagy vágóteljesítmény kisebb erőfeszítés mellett a vágóél hajlásszöge és az áttételi arány optimális összehangolásával és a fogantyú ergonomiai kialakításával
- Minden huzalfajta precíziós vágása (vágóél-keménység kb. 64 HRC), a zongorahuzalt is beleértve
- Nagy teljesítményű króm-vanádium acél, kovácsolt, több fokozatban olajban edzett



⚡ 1000 V 

Általános

Cikkszám	74 06 200
EAN	4003773033820
Fogó	krómozott
Fej	krómozott
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal szigetelt, VDE-típusengedély
Súly	304 g
Méretek	200 x 56 x 26 mm
Szabvány	DIN ISO 5749 DIN EN 60900 IEC 60900

Műszaki jellemzők

Középkemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 4,2 mm
Kemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 3,0 mm
Zongorahúr vágási méret (átmérő)	Ø 2,5 mm
VDE-engedéllyel	igen

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk