


Termékinformációk

97 49 15

- Alkalmazás: zászlós csatlakozósaruk és szigetetlen, nyitott bedugható típusú csatlakozók (6,3 mm csatlakozószélesség) 1,25–2,5 + 3,0–6,0 mm²

Krimpelő profil

Saruhüvelyekhez és szigetetlen nyitott dugaszoló csatlakozókhoz



Általános

Cikkszám	97 49 15
EAN	4003773043164
Súly	56 g
Méreték	50 x 17 mm

Műszaki jellemzők

Alkalmazás	Kábelsaru-csatlakozókhoz és ferde lapos csatlakozókhoz a DIN 46346 Form A (1,5–2,5 mm ²) szerintSzigetetlen, nyílt kábelsaru-csatlakozókhoz (egyenes változat) a DIN 46247 (2,5–6 mm ²) szerint
Kapacitás négyzetmilliméter	1,25 — 2,5 / 3 — 6 mm ²
Fészkek száma	2
AWG	12 — 10

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk