

Termékinformációk

97 52 63 DG

Négy tűskés sajtoló fogó csavart érintkezőkhöz



- A krimpelési méret 0,01 mm-es lépésekben állítható be
- A krimpelési méretek digitális kijelzésével, valamint az újrakalibrálás lehetőségével a RESET-funkció segítségével, elektronikus kopásfelügyelettel
- Beállítás mm-ben, inch-ben vagy hasonló szelektorpozíciók a MIL szerint
- Fogó műanyag kofferben, habosított anyagból készült betéttel és pozicionáló segédeszközzel az érintkezők befogadásához
- Elforgatott érintkezők préseléséhez
- Négytűskés préselés a legjobb minőségű krimpelt csatlakozás érdekében
- Dugós idomszer az alapbeállítás ellenőrzésére
- Állandóan jó minőségű krimpelés a kényszerzárással (kioldható)
- Erőnövelés rendkívül hatékony karos áttétellel, a fáradságmentes munka érdekében
- Igen kényelmes kezelés a kézhez álló kialakítással
- Különleges minőségű króm-vanádium elektroacél, olajban edzett

Altalános

Cikkszám	97 52 63 DG
EAN	4003773063209
Fogó	krómozott
Fej	krómozott
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal
Súly	388 g
Méretek	195 x 82 x 19 mm

Műszaki jellemzők

Alkalmazás	csavart érintkezők
Kapacitás négyzetmilliméter	0,08 — 2,5 mm ²
AWG	28 — 14
Fészek száma	1
Max. érintkező átmérők	5 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk





Standard pozícionáló