


## opzetelement voor wandelement voor scheidingswandsysteem

hoogte x breedte 750 x 280 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating



Artikelnummer: 101646



## Opzetelement voor scheidingswandsysteem




opzetelement voor wandelement voor scheidingswandsysteem

- hoogte x breedte 750 x 280 mm
- systeemmaat 300 mm
- draadgaas 40 x 40 x 3,8
- voor verhoging tot 2950 mm
- frame van C-profiel
- van staal met slag- en krasvaste poedercoating





### Technische details

|                       |                               |                        |                            |
|-----------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------|
| afbakening en verkeer | veiligheidsuitrusting         | breedte maas           | 40 mm                      |
| veiligheidsuitrusting | scheidingswandsysteem         | draaddikte             | 3,8 mm                     |
| roosterelement        | opzetelement voor wandelement | scheidingswand functie | voor verhoging tot 2950 mm |
| hoogte                | 750 mm                        | profiel                | C-profiel                  |
| breedte               | 280 mm                        | materiaal              | staal                      |
| systeemmaat           | 300 mm                        | oppervlak              | m. poedercoating           |
| hoogte maas           | 40 mm                         | gewicht                | 4 kg                       |

## Gerelateerde Producten

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 101651 |  | wandaansluiting profiel voor scheidingswandsysteem, hoogte 650 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating |
|--------|---|---|

## Dit past ook bij ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 144768 |  | transportwagen met geperforeerde/sleufplaten, hoogte x breedte x diepte 930 x 1000 x 500 mm, 2 x geperforeerde plaat, 2 x sleufplaat, van staal met slijtvaste kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs/RAL5010 gentiaanblauw, incl. 10-delig gereedschapsassortiment en 12 zichtbakken, met oplegbord van staal met ribbelmat                             |
| 208490 |  | complete paktafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 1600 x 800 mm, blad van staal met slijtvaste kunststof coating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5017 verkeersblauw, 1 dispenserhouder, 2 legborden, 8 steekbeugels  |
| 210871 |  | mobiele schaarheftafel, draagvermogen 1000 kg, platform lengte x breedte 1150 x 530 mm, enkelvoudige schaar van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2002 vermiljoen  |
| 529885 |  | magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2000 x 2062 x 436 mm, vaklast 80 kg, 2 stellingvelden met elk 5 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag |