


dubbele vleugel deur voor scheidingswandsysteem

hoogte x breedte 2200 x 2000 mm, met deurkruk en aanslag, afsluitbaar met slot, van staal met slag- en krasvaste poedercoating

Artikelnummer: 205987



Openslaande deur voor scheidingswandsysteem



dubbele vleugel deur voor scheidingswandsysteem

- hoogte x breedte 2200 x 2000 mm
- systeemmaat 2200 mm
- draadgaas 40 x 40 x 3,8
- met deurkruk en aanslag
- naar binnen of buiten openend (variabele aanslag)
- afsluitbaar met slot
- frame van C-profiel
- van staal met slag- en krasvaste poedercoating

Technische details



afbakening en verkeer	veiligheidsuitrusting	draaddikte	3,8 mm
veiligheidsuitrusting	scheidingswandsysteem	scheidingswand uitrusting	deurkruk, aanslag
roosterelement	dubbele vleugel deur	scheidingswand functie	naar binnen of buiten openend (variabele aanslag)
hoogte	2200 mm	sluitsysteem	slot
breedte	2000 mm	profiel	C-profiel
systeemmaat	2200 mm	materiaal	staal

hoogte maas	40 mm	oppervlak	m. poedercoating
breedte maas	40 mm	gewicht	68 kg

Gerelateerde Producten

101648		T-paal voor scheidingswandsysteem, hoogte 2200 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating
101649		wandaansluiting profiel voor scheidingswandsysteem, hoogte 2000 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating
205954		opzetelement voor dubbele openslaande deur voor scheidingswandsysteem, hoogte x breedte 750 x 2180 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating
206039		eindpaal voor scheidingswandsysteem, hoogte 2200 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating
206061		hoekpaal voor scheidingswandsysteem, hoogte 2200 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating
525438		ombouwset, voor scheidingswand
886228		middenpaal voor scheidingswandsysteem, hoogte 2200 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating

Dit past ook bij ...

144768		transportwagen met geperforeerde/sleufplaten, hoogte x breedte x diepte 930 x 1000 x 500 mm, 2 x geperforeerde plaat, 2 x sleufplaat, van staal met slijtvaste kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs/RAL5010 gentiaanblauw, incl. 10-delig gereedschapsassortiment en 12 zichtbakken, met oplegbord van staal met ribbelmat
208490		complete paktafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 1600 x 800 mm, blad van staal met slijtvaste kunststof coating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5017 verkeersblauw, 1 dispenserhouder, 2 legborden, 8 steekbeugels
210871		mobiele schaarheftafel, draagvermogen 1000 kg, platform lengte x breedte 1150 x 530 mm, enkelvoudige schaar van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2002 vermiljoen
529885		magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2000 x 2062 x 436 mm, vaklast 80 kg, 2 stellingvelden met elk 5 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag