

## RAPIDLIFT mobiele schaarheftafel



draagvermogen 1000 kg, platform  
lengte x breedte 1010 x 520 mm,  
enkelvoudige schaar van staal met  
slag- en krasvaste poedercoating in  
RAL2002 vermiljoen

Artikelnummer: 210861



## RAPIDLIFT Schaarheftafel

### Draagvermogen 1000 kg

mobiele schaarheftafel



- draagvermogen 1000 kg
- platform lengte x breedte 1010 x 520 mm
- van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2002 vermiljoen
- hefuitvoering handmatig/hydraulisch
- enkelvoudige schaar van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2002 vermiljoen
- torsiestijve staalconstructie
- met duwbeugel in RAL9005 gitzwart
- 2 zwenk- en 2 bokwielen met polyurethaan-banden
- lengte x breedte 1260 x 520 mm
- gewicht 140 kg

## Technische details

hijswerktuig	hefwagen	materiaal platform	staal
heftafeltype	mobiele schaarheftafel	onderbouw	2 zwenk- en 2 bokwielen
draagvermogen	1000 kg	materiaal rollen	polyurethaan
lengte platform	1010 mm	wiel-ø	150 mm

breedte platform	520 mm	lengte	1260 mm
hefhoogte (min.)	445 mm	breedte	520 mm
hefhoogte (max.)	950 mm	wiegfunctie	nee
	1130 mm	oppervlak platform	m. poedercoating
hefbewegingen aantal tot max. ho	80 stuks	kleur platform	vermiljoen // RAL2002
scharen uitvoering	enkelvoudige schaar	oppervlak schaar	m. poedercoating
bediening heffing	handmatig/hydraulisch	kleur schaar	vermiljoen // RAL2002
bediening wielonderstel	handmatig	kleur beugel	gitzwart // RAL9005
greep	duwbeugel	gewicht	140 kg
materiaal	staal		

## Gerelateerde Producten

210865		rollenelement, voor schaarheftafel, draagvermogen 500 kg, star, hoogte x lengte x breedte 64 x 1010 x 520 mm
210866		rollenelement, voor schaarheftafel, draagvermogen 500 kg, draaibaar, hoogte x lengte x breedte 92 x 710 x 520 mm

## Dit past ook bij ...

147738		PE-palleteopzetbak, voor kleinemballage, opvangvolume 20 l, hoogte x breedte x diepte 170 x 600 x 400 mm
521526		handafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 50-kern, afroller van metaal in rood
526741		magazijnstelling - complete stelling (basisveld en 2 aanbouwvelden), hoogte x breedte x diepte 2000 x 3068 x 436 mm, vaklast 150 kg, 3 stellingvelden met elk 4 niveau(s) met legborden van hoogwaardig plaatstaal, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag