

## réceptif grand volume

hauteur x longueur x largeur 580 x 1200 x 800 mm, capacité 354 l, en polyéthylène en rouge, parois pleines, avec nervures de renfort, fond plein avec renfort grâce à rainures de renfort, 4 pieds



Numéro d'article: 225303



## Bac grande capacité

réceptif grand volume



- hauteur x longueur x largeur 580 x 1200 x 800 mm
- hauteur x longueur x largeur intérieures 430 x 1130 x 730 mm
- capacité 354 l
- dimensions adaptées aux palettes européennes
- en polyéthylène en rouge
- parois pleines, avec nervures de renfort
- fond plein avec renfort grâce à rainures de renfort
- 4 pieds
- résistant à la température de -40 °C à +60 °C

## Détails techniques




type de réceptif	réceptif grand volume	soubassement	plein
norme européenne	oui	fond renforcé par	rainures de renfort
capacité	354 l	fonction réceptif	Transportable avec engins de levage
hauteur	580 mm	charge dynamique	300 kg
hauteur intérieure	430 mm	capacité de charge	2000 kg

		statique
longueur	1200 mm	gerbable oui
longueur intérieure	1130 mm	pliable non
largeur	800 mm	possibilité de passage au-dessous oui
largeur intérieure	730 mm	soubassement 4 pieds
matériau	polyéthylène	Expiration non
stabilité / renfort / entretoise	nervures de renfort	résistance à la température -40 °C à +60 °C
recyclable	oui	couleur rouge
structure de cloison	fermé	Poids 19,1 kg
finition paroi	nervures de renfort	

## Accessoires

223101		couvercle indépendant, en polyéthylène, pour récipient grand volume, longueur x largeur 1200 x 800 mm, en gris
230142		couvercle à charnière, en polyéthylène, pour récipient grand volume, pour récipients longueur x largeur 1200 x 800 mm

## Cela s'adapte aussi ...

221143		gants de protection, en maille de polyester en noir, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
227890		chaussure de sécurité, niveau de sécurité : S1, taille 43, embout en acier, dessus cuir coloris noir/jaune, avec tige haute
227908		pantalon de travail unisexe, taille M, coupe confortable et ample