

Cascoo inbouwwiel

draagvermogen 200 kg, met TPE-
banden, diameter 160 mm, naaf
met glijlager, naaf lengte 59 mm,
velg van polypropyleen

Artikelnummer: 243535



inbouwwiel

- draagvermogen 200 kg
- met TPE-banden
- diameter 160 mm
- naaf met glijlager
- naaf lengte 59 mm
- velg van polypropyleen
- velg zonder draadvangkappen

Technische details

transporttechniek	wielen	materiaal velg	polypropyleen
roltype	transportapparaatwielen	wiellager	glijlager
bouwmodel	wiel	rem	zonder
draagvermogen	200 kg	draadvangkappen	nee
banden	TPE	naaflengte	59 mm
wiel-ø	160 mm	gewicht	0,57 kg

