

KERN

balance de table

non étalonnable, plateforme en plastique, largeur x profondeur 175 x 190 mm, plage de pesage entre 0 et 12 kg, Lisibilité par incréments de 1 g

Numéro d'article: 526498



KERN



KERN Balance de table compacte

pour pesages non soumis à l'obligation d'étalonnage

KERN balance de table

- non étalonnable
- plateforme en plastique, largeur x profondeur 175 x 190 mm
- plage de pesage entre 0 et 12 kg
- Lisibilité par incréments de 1 g
- hauteur x largeur x profondeur 63 x 200 x 280 mm
- Avec les fonctions réglage (CAL), formule, quantités, étalonnage, calcul de pourcentage, changement de l'unité de pesage, Auto-Off
- équipé de Affichage LC
- indice de protection IP00 : pas de protection contre la poussière/l'eau
- alimentation électrique par adaptateur secteur 230V/50 Hz, alimentation sur piles possible
- À poser sur la table

type de balance	balance de table	alimentation	adaptateur secteur 230V/50 Hz, alimentation sur piles possible
étalonnable	non	équipement balance	Affichage LC
matériau de plateforme	plastique	hauteur	63 mm
largeur de plateforme	175 mm	largeur	200 mm
profondeur de plateforme	190 mm	profondeur	280 mm
plage de pesage	0-12 kg	fonction de comptage des pièces	oui
lisibilité	1 g	étalonnage	oui
balance fonctions	réglage (CAL), formule, quantités, étalonnage, calcul de pourcentage, changement de l'unité de pesage, Auto-Off	installation	table
indice de protection IP	00 : pas de protection contre la poussière/l'eau	Poids	2 kg

Cela s'adapte aussi ...

208490		table d'emballage complète, hauteur x largeur x profondeur 850 x 1600 x 800 mm, panneau en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure finition gris clair, piètement 4 pieds en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5017 bleu signalisation, 1 dispositif dérouleur, 2 tablettes, 8 manches insérables
407892		armoire universelle, hauteur x largeur x profondeur 1950 x 940 x 400 mm, 4 niveaux avec tablette en acier, verrouillable avec serrure à cylindre, soubassement socle, corps avec laquage en RAL7035 gris clair, face avant avec laquage en RAL7035 gris clair
508821		siège assis-debout, assise en mousse PU en noir, assise hauteur 600 - 850 mm, structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures noir
528957		organisation du travail, 10 compartiments, hauteur x largeur 1282 x 315 mm, plateau(x) en plastique coloris gris