



LED-Auflichtleuchte

IL13 1-arm

**MADE
IN
GERMANY**

- Flexible Beleuchtung dank halbstarrender Arme
- Schneller Wechsel der Leuchtmittel dank innovativem modul-LED®-Konzept
- Mit Schraubkappen und Schutzglas für hohe Anforderungen
- Flimmerfreies Licht für Foto und Video
- Ideal für den Einsatz in Forschung und Industrie
- Helligkeit von 0 - 100% einstellbar
- Robustes Aluminiumgehäuse in modernem Design



Technische Daten

Leuchtmittel	3 × LED-Modul 21 mm
LED-Typ	3-W-Power-LED
Helligkeitssteuerung	feinstufig 0 - 100% mit Memory-Funktion
Eingang Netzteil	100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Ausgang Netzteil	24 V DC, 1 A
Schutzklasse	III
Anzahl der Arme	1
Durchmesser für Stativstange	12 mm
Kabellänge Netzteil	ca. 1,4 m
Schutzglas	Borosilikat-Glas
Material	eloxiertes Aluminium
Farbe	schwarz
Gewicht	ca. 1,0 kg
Abmessung Steuerung (L × B × H)	80 mm × 40 mm × 37 mm

Ausführungen

100-010766	IL13-450 1-arm	mit Schutzglas, 1-armig, Armlänge 450 mm
100-010767	IL13-600 1-arm	mit Schutzglas, 1-armig, Armlänge 600 mm

Zubehör

100-006420	modulLED21-s PW	pur-weiß (6.000 K), Spot (10°)
100-006421	modulLED21-f PW	pur-weiß (6.000 K), Flood (28°)
100-006422	modulLED21-d PW	pur-weiß (6.000 K), Diffuse (40°)
100-006423	modulLED21-l PW	pur-weiß (6.000 K), Line (12° × 30°)
100-006443	modulLED21-s NW	natur-weiß (4.000 K), Spot (10°)
100-006444	modulLED21-f NW	natur-weiß (4.000 K), Flood (28°)
100-006445	modulLED21-d NW	natur-weiß (4.000 K), Diffuse (40°)
100-006446	modulLED21-l NW	natur-weiß (4.000 K), Line (12° × 30°)
100-006447	modulLED21-s WW	warm-weiß (3.000 K), Spot (10°)
100-006448	modulLED21-f WW	warm-weiß (3.000 K), Flood (28°)
100-006449	modulLED21-d WW	warm-weiß (3.000 K), Diffuse (40°)
100-006450	modulLED21-l WW	warm-weiß (3.000 K), Line (12° × 30°)
100-005387	modulLED21-s R	rot (625 nm), Spot (10°)
100-005388	modulLED21-f R	rot (625 nm), Flood (28°)
100-005936	modulLED21-d R	rot (625 nm), Diffuse (40°)
100-005939	modulLED21-l R	rot (625 nm), Line (12° × 30°)
100-005933	modulLED21-s G	grün (528 nm), Spot (10°)
100-005389	modulLED21-f G	grün (528 nm), Flood (28°)
100-005935	modulLED21-d G	grün (528 nm), Diffuse (40°)
100-005938	modulLED21-l G	grün (528 nm), Line (12° × 30°)
100-005934	modulLED21-s B	blau (470 nm), Spot (10°)
100-005390	modulLED21-f B	blau (470 nm), Flood (28°)
100-005937	modulLED21-d B	blau (470 nm), Diffuse (40°)
100-005940	modulLED21-l B	blau (470 nm), Line (12° × 30°)
100-004449	modulLED21-s A	amber (590 nm), Spot (10°)
100-010722	modulLED21-f A	amber (590 nm), Flood (28°)
100-010723	modulLED21-d A	amber (590 nm), Diffuse (40°)
100-010724	modulLED21-l A	amber (590 nm), Line (12° × 30°)

Zubehör

100-010758	modulLED21 UV365	UV (365 nm), Reflector (80°)
100-010756	modulLED21 UV405	UV (405 nm), Reflector (80°)
100-006335	Schutzscheibenset	für IL13 und IL1300 (inkl. O-Ringe)
100-011341	Stativplatte	mit Stativstange, 100 mm
100-004760	Stativplatte	mit Stativstange, 200 mm
100-004761	Stativplatte	mit Stativstange, 400 mm
100-007346	Stativstange	100 mm
100-004919	Stativstange	200 mm
100-004920	Stativstange	400 mm
100-004778	Säulenbefestigung	für Auflichtleuchten, Durchmesser 25 mm
100-005120	Säulenbefestigung	für Auflichtleuchten, Durchmesser 32 mm
100-004980	Befestigungsplatte	für Auflichtleuchten