

## HD2E 13 R

### Bohrmaschine HD2E 13 R

#### Features

- Leichte und kompakte 705 Watt Schlagbohrmaschine
- Elektronik mit Drehzahlvorwahl
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- Netzkabel 4 m
- Rechts-/Linkslauf





Nothing but **HEAVY DUTY.**

<b>RANGE SPEC (1)</b>	<b>HD2E 13 R</b>
Schalldruckpegel (dB(A))	84
Schalldruckpegel Unsicherheit (dB(A))	3
Schalleistungspegel (dB(A))	95
Schalleistungspegel Unsicherheit (dB(A))	3
Vibration drilling into Metal [mls <sup>2</sup> ]	2
Vibration drilling into metal uncertainty [mls <sup>2</sup> ]	1.5
Leerlauf-Drehzahl im 1. Gang (U/min)	0 - 1050
Leerlauf-Drehzahl im 2. Gang (U/min)	0 - 2200
Max. Drehmoment (Nm)	60
Product Relation_web	221733
Geliefert in	-
Bezeichnung: Artikelnummer	4933390186
Gewicht (kg)	2.7
Leistungsaufnahme (W)	705
Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm)	13
Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm)	40
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	13