



## **HSM SECURIO B34 - 1 x 5 mm mit Öler**

Artikelnummer	18441110
EAN	4026631031622
eclass 7.1	24320706
UN/SPSC	44101603
Anwendungsbereich	Großraumbüro / Etage
Schutzklasse (DIN 66399)	sehr hoch
Schnittbreite	1 mm
Partikellänge	5 mm
Schnittart	Partikelschnitt
Sicherheitsstufe (DIN 66399)	P-7, F-3
Schnittleistung in Blatt 80g/m <sup>2</sup>	5
Schnittleistung in Blatt 70g/m <sup>2</sup>	6
Schnittgut	Papier
Eingabebreite	310 mm
Behälter-/Auffangvolumen	100 l
Behälter-/Auffangvolumen in Blatt	1839
Schnittgeschwindigkeit	80 mm/s
Durchsatzleistung pro h	12 kg
Geräuschpegel (Leerlauf)	56 dB(A)
Leistungsaufnahme	590 W
Spannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Breite x Höhe x Tiefe	541 x 845 x 439 mm
Gewicht	42 kg
Farbe	weiß