

Kärcher Saugschlauch für Nass- /Trockensauger C-40

Schlauchlänge 10 m, Nennweite 40 mm, mit Clip-Anschluss

Artikelnummer: 120017



KÄRCHER

Saugschlauch für Nass-/Trockensauger

- Schlauchlänge 10 m
- Nennweite 40 mm
- mit Clip-Anschluss
- Höhe x Länge x Breite 120 x 780 x 700 mm

Technische Details


Reinigungstyp	Zubehör	Schlauch/Rohr Ausstattung	Clip-Anschluss
für Reinigungsgerät	Nass-/Trockensauger	Höhe	120 mm
Schlauchlänge	10 m	Länge	780 mm
antistatisch	nein	Breite	700 mm
Nennweite	40 mm	Gewicht	3,65 kg

Zubehör

119231



Nass-/Trockensauger, Leistung 2350 W, Luftmenge 3420 l/min, Behältervolumen 55 l, Arbeitsbreite 360 mm

119232		Nass-/Trockensauger, Leistung 2350 W, Luftmenge 3420 l/min, Behältervolumen 55 l
119312		Nass-/Trockensauger, Leistung 2760 W, Luftmenge 2x4440 l/min, Behältervolumen 55 l, Papierfilterbeutel, Arbeitsbreite 360 mm
119314		Nass-/Trockensauger, Leistung 2x1200 W, Luftmenge 2x3360 l/min, Behältervolumen 70 l, Arbeitsbreite 400 mm
119317		Nass-/Trockensauger, Leistung 3x1200 W, Luftmenge 3x3660 l/min, Behältervolumen 70 l, Arbeitsbreite 400 mm
119319		Nass-/Trockensauger, Leistung 2x1380 W, Luftmenge 2x4440 l/min, Behältervolumen 65 l, Papierfilterbeutel, Arbeitsbreite 360 mm
119321		Nass-/Trockensauger, Leistung 2x1380 W, Luftmenge 2x4440 l/min, Behältervolumen 75 l, Papierfilterbeutel, Arbeitsbreite 360 mm
119322		Nass-/Trockensauger, Leistung 2x1380 W, Luftmenge 2x4440 l/min, Behältervolumen 75 l, Papierfilterbeutel, Arbeitsbreite 360 mm
119323		Nass-/Trockensauger, Leistung 2x1380 W, Luftmenge 2x4440 l/min, Behältervolumen 65 l, Papierfilterbeutel, Arbeitsbreite 360 mm
119324		Nass-/Trockensauger, Leistung 2x1380 W, Luftmenge 2x4440 l/min, Behältervolumen 75 l, Papierfilterbeutel, Arbeitsbreite 360 mm