

Rollcart Dreiwandwagen

Traglast 600 kg, Ladefläche Länge x Breite 1000 x 680 mm, Plattform aus Holz, Aufbau 3 Wände (Vollwand), Konstruktion aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern, mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 157999



Rollcart Dreiwandwagen

Traglast 500 kg

Dreiwandwagen









- Traglast 600 kg
- Ladefläche Länge x Breite 1000 x 680 mm
- Ladehöhe 285 mm
- Plattform aus Holz
- Aufbau 3 Wände (Vollwand)
- Konstruktion aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Höhe x Länge x Breite 990 x 1170 x 700 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- mit TPE-Bereifung

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Farbe	enzianblau // RAL5010
Wagentyp	Plattformwagen	Euronorm	nein
Plattformwagentyp	Dreiwandwagen	Schiebebügel	2 Stück
Traglast	600 kg	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Ladehöhe	285 mm	Bereifung	TPE

Ladeflächenlänge	1000 mm	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Ladeflächenbreite	680 mm	Rad-Ø	200 mm
Material Plattform	Holz	Radlager	Rillenkugellager
Aufbauten	3 Wände (Vollwand)	Höhe	990 mm
nestbar	nein	Länge	1170 mm
Material Gestell	Stahl	Breite	700 mm
Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet	Gewicht	46 kg

Zubehör

157958		Zentralbremse für Transportwagen, aus Gummi, für Raddurchmesser 200 mm
158397		Abweiserrollen für Transportwagen, aus Kunststoff, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158398		Drahtkorb für Transportwagen, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Höhe x Breite x Tiefe 225 x 520 x 195 mm
158403		ESD-Rollensatz, für Transportwagen, Bereifung TPE, Traglast 600 kg, Rad Ø 200 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158404		Schutzleiste für Plattformwagen, aus Kunststoff
158409		Rollensatz, für Transportwagen, Bereifung Polyurethan, Traglast 1200 kg, Durchmesser 200 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158412		Rollensatz, für Transportwagen, Bereifung Polyamid, Rad Ø 200 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158417		Fußschutz für Lenk- und Bockrolle, für Raddurchmesser 200 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158420		Schreibtafel, aus Holz, Hochformat für DIN A4
158421		Schreibtafel, aus Holz, Querformat für DIN A4
158422		Rollensatz, für Transportwagen, Bereifung Vollgummi, Traglast 1200 kg, Rad Ø x Breite 200 x 50 mm, Nabe mit Kugellager, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158425		Ladefläche für Transportwagen, aus Zinkblech, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

