

Krause

Stufen-Doppelleiter

STABILO® Professional

Aufstieg beidseitig, 2 x 4 tiefe Stufen,
Standhöhe 0,45 m, Holmlänge 0,95
m, Aus Holz

Artikelnummer: 244235



Stufen-Doppelleiter

- Aufstieg beidseitig
- 2 x 4 tiefe Stufen
- Standhöhe 0,45 m
- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 2,45 m
- Holmlänge 0,95 m
- Stufen Tiefe 80 mm
- Stufen- bzw. Sprossen-Holm-Verbindung geschraubt
- Erhöhte Stabilität durch Eckaussteifungen
- Sichere Anwendung durch Gurtbänder
- Ausgestattet mit Sicherungslaschen
- Aus Holz
- Aufgestellt Höhe 0,85 m
- Gewicht 6,2 kg
- 10 Jahre Garantie




Technische Details

Steigtechnik Stehleiter

Sprossen-/Holmverbindung geschraubt

Leitertyp	Stufen-Doppelleiter	Sicherheitsausstattung Leiter	Gurtbänder
Material	Holz	Spreizsicherung	ja
Nutzung	beidseitig	Leiter Ausstattung	Sicherungslaschen
Holmlänge	0,95 m	Verstärkung	Eckaussteifungen
Arbeitshöhe	2,45 m	Treppengängig	nein
Standhöhe	0,45 m	klappbar	ja
Stufen-/Sprossentyp	tiefe Stufen	fahrbar	nein
Stufen Anzahl	2 x 4	Garantie	10 Jahre
Tiefe Stufen	80 mm	Gewicht	6,2 kg
Höhe	0,85 m		

Dazu passt auch ...

203393		Roll-Klapptritt, aus Aluminium in alusilber, Podest Höhe x Tiefe 0,44 x 20 m, 2 x 2 rutschhemmend profilierte Stufen (inkl. Podest), mit 4 Federrollen
222683		Wischtuch, 90 Tücher, Länge x Breite 305 x 230 mm
528213		Rolltritt, aus Kunststoff in blau, Trittfläche Durchmesser 290 mm, mit 3 Federrollen