

**C+P**

## **Schiebetürenschränk**

**ERGO**

Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1200 x 600 mm, 4 Ebene(n) mit Stahlboden, verschließbar mit Druckzylinderschloss, Unterbau Sockel, Korpus mit Einbrennlackierung, Front mit Einbrennlackierung

**Artikelnummer: 405204**

# ERGO



## **C+P Schiebetürenschränk ERGO**

Schiebetürenschränk

- Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1200 x 600 mm
- geschweißte Stahlkonstruktion
- Doppel-Schiebetür
- leiser Lauf durch Kunststoffschienen und Spezialrollen
- 4 Ebene(n) mit Stahlboden
- Traglast je Ebene 70 kg
- Im Raster von 15 mm verstellbar
- mit Bügelgriff
- verschließbar mit Druckzylinderschloss
- Unterbau Sockel
- Korpus mit Einbrennlackierung
- Front mit Einbrennlackierung
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- GS- und TÜV-geprüft

- 5 Jahre Garantie

## Technische Details

|                       |                   |                           |                      |
|-----------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| Möbeltyp              | Schrank           | Schließsystem             | Druckzylinderschloss |
| Schranktyp            | Werkstattschrank  | Unterbau                  | Sockel               |
| elektrisch leitend    | nein              | Material                  | Stahlblech           |
| Türtyp                | Doppel-Schiebetür | Höhenverstellraster Ebene | 15 mm                |
| Höhe                  | 1950 mm           | Oberfläche Boden          | verzinkt             |
| Breite                | 1200 mm           | Mitteltrennwand           | nein                 |
| Tiefe                 | 600 mm            | abschließbar              | ja                   |
| Schrank Ausstattung   | Böden             | Griff                     | Bügelgriff           |
| Böden / Ebenen Anzahl | 4 Stück           | fahrbar                   | nein                 |
| Böden- / Ebenentyp    | Stahlboden        | Zertifizierung            | GS // TÜV            |
| Traglast Fachboden    | 70 kg             | Garantie                  | 5 Jahre              |
| Oberfläche Korpus     | einbrennlackiert  | Gewicht                   | 98,5 kg              |
| Oberfläche Front      | einbrennlackiert  |                           |                      |

## Zubehör

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 405214 | · | Stahlboden für Schiebetürenschränk, Breite x Tiefe 1200 x 600 mm, Traglast 70 kg, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
|--------|---|--|

## Dazu passt auch ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 146393 |  | Magnetrahmen, DIN A4 im Hoch-/Querformat, Rahmen in orange, Rückseite magnetisch  |
| 520197 |  | Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau   |
| 664077 |  | Schiebebügelwagen, Traglast 200 kg, Ladefläche Länge x Breite 890 x 450 mm, Plattform aus Holz, Gestell in RAL5010 Enzianblau, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP, Räder mit TPE-Bereifung |