

VARIOfit Treppenkarre

Ausgestattet mit 3-Stern-Satz,
Traglast 200 kg, Schaufel Breite x
Tiefe 320 x 250 mm, Gestell mit
schlag- und kratzfester
Pulverbeschichtung in RAL5010
Enzianblau, Räder mit Vollgummi-
Bereifung

Artikelnummer: 531470



VARIOfit

12 YEARS
WARRANTY

Made in
Europe

VARIOfit 3-Stern-Treppenkarre



Treppenkarre

- Ausgestattet mit 3-Stern-Satz
- Höhe x Breite 1310 x 570 mm
- Traglast 200 kg
- Schaufel Breite x Tiefe 320 x 250 mm
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Mit Schutz vor Verletzungen durch Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
- Räder mit Vollgummi-Bereifung
- Rad Ø 160 mm
- Naben mit Kugellager
- 12 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportkarre	Bereifung	Vollgummi
Karrentyp	Treppenkarre	Rad-Ø	160 mm
Traglast	200 kg	Radlager	Kugellager
Schaufelbreite	320 mm	Sicherheitsgriff	ja
Schaufeltiefe	250 mm	Höhe	1310 mm
Sternsatz	3-Stern	Breite	570 mm
Material	Stahl	Oberfläche	pulverbeschichtet
Material Verarbeitung	verschweißt	Farbe	enzianblau // RAL5010
klappbar	nein	Garantie	12 Jahre
Treppenkufen	nein	Gewicht	23 kg

Dazu passt auch ...

149740		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 320 x 400 x 300 mm, Aus Polypropylen in grau/blau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
510925		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm