

Modulaire DALI-2-relaismodule

310-02320

4 jaar
garantie

Met deze modulaire relaismodule kun je niet-dimbare 230V-belastingen aansturen via een DALI-bus. De module zorgt ervoor dat verlichtingsballasten zonder DALI-interface AAN en UIT geschakeld kunnen worden met DALI-commando's. De maximale inschakelstroom van de relaismodule is 8 A. De levensduur van het geïntegreerde relaiscontact wordt verlengd door nuldoorgangschakeltechnologie. De relaismodule voldoet aan DALI-vereisten IEC 62386 delen 102 (voorschakelapparatuur) en 208 (DALI-toesteltype 7). De DALI-adressering en configuratie kan gebeuren met de Niko detector tool app. De DALI-relaismodule wordt rechtstreeks aangesloten op en gevoed door de DALI-bus. Merk op dat een afzonderlijke DALI-busvoeding vereist is. De DALI-2-relaismodule wordt gemonteerd op een DIN-rail in een elektrische verdeelkast.




DALI-2

niko

Technische gegevens

Artikelnummer	310-02320
Voedingsspanning	via DALI-2-bus
Nominaal stroomverbruik (12 V, 25°C)	2.7 mA
Maximale nominale waarde vermogenschakelaar	10 A (beperkt door nationale regelgeving voor installaties)
Relaiscontact	N.O. (max. 4 A), potentiaalvrij
Omgevingstemperatuur	-20 – +60 °C
Afmetingen (HxBxD)	17.5 x 56.4 x 98 mm
Ontmantelingslengte	– 7 mm ontmantelingslengte
Beschermingsgraad	IP20
Slagvastheid	IK02
Instellingen wijzigen	Niko detector tool app (in combinatie met Niko DALI-2 detectoren), BMS software (in combinatie met Niko DALI-2 BMS detectoren) of manueel (in standalone modus)
Markering	CE

Afmetingen



Aansluitschema

