

# Mérőórák 1 körülfordulással Sorozat 2

## Sorozat 2

A könnyített kivitelű egy körülfordulású mérőóra a leolvasási hiba kiküszöbölésére kerültek kidolgozásra.

Az egy körülfordulású mérőórák előnyei.

- Hatékony mérőeszköz sorozatmérésekhez leolvasási hiba nélkül.
- Osztása 0,01mm/ 0,1mm

Metrikus ISO type

No.	Hátlap füllet	Tartomány [mm]	Tartomány	Tartomány/ford	Síklapúság	Skála
2929SB	2929S	0,8	0,8 (dugattyú út: 5)	1 mm	0,01 mm	40-0-40
2929SB-60	2929S-60	0,8	0,8 (dugattyú út: 5)	1 mm	0,01 mm	40-0-40
2929SB-62	2929S-62	0,8	0,8 (dugattyú út: 5)	1 mm	0,01 mm	40-0-40
2959SB	2959S	1,6	1,6 (dugattyú út: 5)	2 mm	0,01 mm	80-0-80
2928SB	2928S	4	4 (dugattyú út: 10)	5 mm	0,1 mm	2-0-2

No.	Mérőerő [N]	Tömeg fül/sík [g]	Szár	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]
2929SB	0,4 - 1,4	145/136	8 mm	48,8	65,2	57	17,7	20	16,9	19,8	52
2929SB-60	0,4 - 2	146/137	8 mm	48,8	70	57	17,7	20	12,3	29,2	52
2929SB-62	0,4 - 2	145/136	8 mm	48,8	65,2	57	17,7	20	16,9	19,8	52
2959SB	0,4 - 1,4	145/136	8 mm	48,8	65,2	57	17,7	20	16,9	19,8	52
2928SB	0,4 - 1,4	145/136	8 mm	48,8	65,2	57	17,7	20	16,9	19,8	52

No.	l [mm]	Tömeg [g]
2929SB	7,6	136
2929SB-60	7,6	137
2929SB-62	7,6	136
2959SB	7,6	136
2928SB	7,6	136

No.	EN ISO 463					
	Maximális megengedhető hiba				Ismételhetőség	Hisztézis hiba
	Minden 1/10 fordulat	Minden 1/2 fordulat	Minden 1 fordulat	Tartomány		
	µm	µm	µm	µm	µm	µm
2929SB	5			7	3	3
2929SB-60	5			7	3	3
2929SB-62	5			7	3	3
2959SB	5			9	3	4
2928SB	15			25	20	12

Sorozat 2			
Funkciók	2928SB -L13ig: 2959SB	2929SB-62	2929SB-60
1-körülfordulás	●	●	●
Ütésálló	●	●	●
IP64			●
Porálló IP52		●	

### Tartozékok

No.	Leírás
901312	Standard tapintócsúc, 7,3mm hosszú, Keményfém, Metrikus
902119	Standard tapintócsúc, 8,3mm hosszú, Vízálló típus, Metrikus
125317	Gumi ID-B típushoz, IP64 Sorozat 2

902119 és 125317 : 2929S-60.hoz (IP modell)

Tartozékokat és tapintócsúcsokat lásd a fejezet végén.

