

## Aufbaugerätestecker - 7-polig, ohne Klappdeckel




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	26012
EAN	4024941260121
Produktgruppe	Aufbaugerätestecker TE
Stromstärke	16A
Polzahl	7p
Polzahl	6P+PE
Lage des Schutzkontaktes	9h
Spannung	230V
Frequenz	50 und 60Hz

<b>Artikelbeschreibung</b>	
Schutzart	IP44
Kennfarbe	blau
Anschlussstechnik	Schraubklemmen als Buchsenklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	2,5 qmm
Flanschmaß vertikal in mm	84mm
Flanschmaß horizontal in mm	84mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	64mm
Bohrlochabstand horizontal in	64mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwarmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

<b>Logistikdaten</b>	
Einzelgewicht	0,215 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941260121
Länge	410 mm
Breite	285 mm
Gewicht	0,215 kg
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST

Logistikdaten	
EAN	4024941836005
Länge	258 mm
Breite	183 mm
Höhe	212 mm
Gewicht	2,302 kg
Volumen	8.750 ccm



5 MB 184

Ampere	16	32					
Polzahl	7	7					
a	84,0	90,0					
b	84,0	75,0					
c	64,0	78,0					
d	64,0	45,0					
e ø	5,5	5,5					
f	7,0	7,0					
g	78,0	88,0					
h	129,0	140,0					
i	-	13,0					
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	2,5					
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	6					