



Extra dünnes CAT7 SFTP Patchkabel

(Kabel CAT.7 / Stecker CAT.6A)

- getestet mit 600MHz Datenrate
- Kabel erfüllt alle CAT7 ANSI/TIA-568-C.2 Standards
- Normkompatibel zu CE, RoHS, Reach Standards

Applikationen:

Unterstützt 10G Bandbreite

Farben:

Weiss, blau, orange, rot, gelb, grau, schwarz, grün

Längen:

0,10m, 0,15m, 0,25m, 0,50m, 1,0m, 2,0m, 3,0m, 5,0m, 7,0m, 10,0m, 15,0m, 20,0m, 25,0m

Verpackung:

einzeln im Polybeutel mit Längenangabe
Art. Nr. 7113 - 7224

WantecWire Patchkabel rund 4mm SFTP



Elektrische Spezifikation:

Leiter DC Widerstand:	153Ω/100m
Impedanz:	100Ω
Kapazität:	5600pf/100m
Ausbreitungsverzögerung:	545ns/100m max.
Laufzeitunterschied:	45ns/100m max.

Physikalische Spezifikation:

Kabelschematik:	T568B
Temperaturbereich:	-20C° bis +75C°
Spannungsfestigkeit:	300V
Betriebsspannung:	>50V

Kabelaufbau (4 verdrehte Paare):


Leiter:	36AWG(7x0,05mmBC)
Isolation:	HD-PE: $\varnothing 0,5 \pm 0,05$ mm
Paare:	Paar1= orange/orange-weiss Paar2= blau/blau-weiss Paar3= grün/grün/weiss Paar4= braun/braun-weiss
Schirmung:	Aluminium / Folie

Stecker (2x):


Type:	geschirmt 8P8C / RJ45
Art:	männlich
Steckermaterial:	Polycarbonat
Kontaktmaterial:	Kupferlegierung, goldbeschichtet
Tüllenmaterial:	PVC, gespritzt
Schirmung:	vergoldet








Kabelaussenhülle:

Aussenmantel:	LSZH / halogenfrei
Minimale \varnothing Dicke:	0,5mm
Aussendurchmesser:	$4,0 \pm 0,2$ mm



Fluke Performance Test:



	weiss 	blau 	orange 	rot 	gelb 	grau 	schwarz 	grün 
0,10m	7113 2805567	7127 2805581	7141 2805595	7155 2805609	7169 2805623	7183 2805637	7197 2805651	7211 2805665
0,20m	7114 2805568	7128 2805582	7142 2805596	7156 2805610	7170 2805624	7184 2805638	7198 2805652	7212 2805666
0,25m	7115 2805569	7129 2805583	7143 2805597	7157 2805611	7171 2805625	7185 2805639	7199 2805653	7213 2805667
0,50m	7116 2805570	7130 2805584	7144 2805598	7158 2805612	7172 2805626	7186 2805640	7200 2805654	7214 2805668
1,00m	7117 2805571	7131 2805585	7145 2805599	7159 2805613	7173 2805627	7187 2805641	7201 2805655	7215 2805669
1,5m	7118 2805572	7132 2805586	7146 2805600	7160 2805614	7174 2805628	7188 2805642	7202 2805656	7216 2805670
2,0m	7119 2805573	7133 2805587	7147 2805601	7161 2805615	7175 2805629	7189 2805643	7203 2805657	7217 2805671
3,0m	7120 2805574	7134 2805588	7148 2805602	7162 2805616	7176 2805630	7190 2805644	7204 2805658	7218 2805672
5,0m	7121 2805575	7135 2805589	7149 2805603	7163 2805617	7177 2805631	7191 2805645	7205 2805659	7219 2805673
7,0m	7122 2805576	7136 2805590	7150 2805604	7164 2805618	7178 2805632	7192 2805646	7206 2805660	7220 2805674
10,0m	7123 2805577	7137 2805591	7151 2805605	7165 2805619	7179 2805633	7193 2805647	7207 2805661	7221 2805675
15,0m	7124 2805578	7138 2805592 19,64€	7152 2805606	7166 2805620	7180 2805634	7194 2805648	7208 2805662	7222 2805676
20,0m	7125 2805579	7139 2805593	7153 2805607	7167 2805621	7181 2805635	7195 2805649	7209 2805663	7223 2805677
25,0m	7126 2805580	7140 2805594	7154 2805608	7168 2805622	7182 2805636	7196 2805650	7210 2805664	7224 2805678

Obere Zeile: Artikelnummer wantec ■ Untere Zeile: Artikelnummer sonepar