

<p><b>LED-Leuchte für den Schaltschrank</b></p> <p><b>Typ 7L.43.0.xxx.2x00</b> - Lichtstrom 600 Lumen</p> <p><b>Typ 7L.46.0.xxx.2x00</b> - Lichtstrom 1200 lumen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Befestigung direkt über Magnete oder durch anschraubbare Metallclips</li> <li>• Niedriger Energieverbrauch</li> <li>• Abstrahlwinkel 120°</li> <li>• Farbtemperatur 5000 K</li> <li>• Mit Push-In Klemmen für den Einzelanschluss</li> <li>• Mit Steckbuchsen für den Einzelanschluss oder Mehrfachverdrahtung (bis zu 7 Leuchten)</li> <li>• Design by Minelli - Fossati</li> </ul>	<p><b>7L.43.0.xxx.2x00</b></p> 	<p><b>7L.46.0.xxx.2x00</b></p> 	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 600 Lumen, 6 W</li> <li>• Einschalten über integrierten Bewegungsmelder</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1200 Lumen, 9 W</li> <li>• Einschalten über integrierten Bewegungsmelder</li> </ul>	
<p>Abmessungen siehe Seite 12</p>			
<p><b>Leuchtendaten</b></p>			
Leuchtmittel	LED, Abstrahlwinkel 120°, Lichtfarbe: tageslichtweiß, Farbtemperatur 5000 K		
Lichtstrom	Im	600	1200
Lebensdauer	h	60000	
Leuchtdauer nach der letzten Detektion	min	3	
<p><b>Elektrische Daten</b></p>			
Betriebsspannung	V AC (50/60 Hz)/DC	12...48 - 110...240	
Arbeitsbereich	V AC/DC	9.6...52.8 - 88...264	
Nennstrom bei 230 V AC	mA	39	54
Nennstrom bei 24 V DC	mA	200	300
Nennleistung bei 230 V AC	W	6	9
Nennleistung bei 24 V DC	W	6	9
<p><b>Allgemeine Daten</b></p>			
Anschlussleitung zur Lampe	Mantelleitung 2 x 1.5 mm <sup>2</sup> , mit Push-In Klemmen oder Steckbuchse		
Verbindungsleitung von Lampe zu Lampe	Mantelleitung 2 x 1.5 mm <sup>2</sup> , flexibel mit Steckbuchse und Stecker		
Elektrischer Anschluss	2 polige Steckbuchse		
Befestigungsart	Magnet - oder anschraubbare Metallclips		
Gehäuse	Kunststoff, transparent		
Umgebungstemperatur	°C	-30...+55	
Schutzklasse	II		
Schutzart	IP 20		
Zulassungen (Details auf Anfrage)			