



Audible & Visual Alarms

Technische Daten / technical data:		F/M 50L-C
Betriebsspannung / <i>operating voltage</i> (VDC)		6...15
Stromaufnahme / <i>current consumption</i> (mA)		< 150
Tonanzahl / <i>signalling tones</i> (2.8 kHz)		1
Lautstärke / <i>sound pressure level (SPL)</i> (dB / 0.3 m)		110
Schutzklasse / <i>ingress protection</i>		IP 67
Abmessungen / <i>dimensions</i> (mm)		Ø 55 x 18
Tonarten / <i>tones</i>	Konstantton (andere Tonarten möglich) <i>Constant (other tones available)</i>	
Farben / <i>colours</i>	schwarz (bei großen Stückzahlen auch andere Farben möglich) <i>black (other colours available for large quantities)</i>	

