


O-Ringe und Dichtungsscheiben



O-Ringe für hohe Temperaturen

· zu Anschlussgewinde metrisch oder Pg

Artikel-Nr.:	1100.75.98.08
EAN:	7611614125992
Material	FPM
Einsatztemperatur	-40°C / +200°C
Gewinde	M75
Innendurchmesser	72.0 mm
Durchmesser	2.0
Versand	1
Preis/100 ST	389,00 €
Preisgruppe	590