

---

## 7515

ORIGINAL | Lampen mit Glasquetschsockeln



---

### Produktvorteile

- Große Produktpalette
- Verlässliche Qualität

---

### Produkteigenschaften

- Originalersatzteile

## Technische Daten

### Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	25 / 6 W
Nennspannung	12,0 V
Nennleistung	21/5 W
Leistungsaufnahme-Toleranz	±6 / ±10 %
Prüfspannung	13,5 V

### Photometrische Daten

Lichtstrom	440/35 lm
Lichtstrom-Toleranz	±15 / ±20 %

### Abmessungen & Gewicht



Länge	47,5 mm
Durchmesser	20,0 mm
Produktgewicht	6,80 g

### Lebensdauer

Lebensdauer B3	250 / 600 h <sup>1)</sup>
Lebensdauer Tc	500 / 1600 h <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Wendel 1 / Wendel 2

### Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	W3x16q
--------------------------	--------

### Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	W21/5W
---------------	--------

## Klassifikationen

---

Bestellnummer	7515 21/5W 12V
---------------	----------------

---

## Produktdatenblatt

### Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899324312	7515	Unverpackt 1	- x - x -		
4052899324329	7515	Faltschachtel 10	58 mm x 54 mm x 139 mm	0.44 dm <sup>3</sup>	96.00 g
4052899324336	7515	Versandschachtel 50	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm <sup>3</sup>	567.00 g
4052899324589	7515	Blister 2	95 mm x 70 mm x 18 mm	0.12 dm <sup>3</sup>	23.58 g
4052899324596	7515	Versandschachtel 20	280 mm x 80 mm x 103 mm	2.31 dm <sup>3</sup>	266.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.