



MT95 Kambur Pro
Mobilcomputer

Eigenschaften

Zwei 5G-SIM-Steckplätze.

Der MT95 Kambur Pro verfügt über eine 5G-Netzwerkonnktivität, die eine höhere Geschwindigkeit, geringere Latenz und eine größere Kapazität für die Übertragung geschäftskritischer Daten bietet. Dank der zwei Nano-SIM-Kartensteckplätze des MT95 Kambur Pro kann der Kunde Sprache und Daten getrennt hinzufügen. Außerdem bietet die zusätzliche SIM-Karte dem Endbenutzer eine weitere Möglichkeit, das Risiko von Ausfallzeiten zu verringern.

Leistungsstarke Leistung.

Der MT95 Kambur Pro ist mit dem Betriebssystem Android 11 GMS ausgestattet und wird von einem 2,2 GHz-Octa-Core-Prozessor angetrieben. Die 6 GB RAM und der 128 GB große Flash-Speicher unterstützen die herausragende Leistung des Geräts bei der Handhabung von Anwendungen und der Ablage von Daten.

Megapixel-Scannen

Der MT95 Kambur Pro verfügt über die Newland 2D-Megapixel-Scantechnologie für das leistungsstarke Scannen von 1D- und 2D-Barcodes, selbst wenn diese beschädigt oder verzerrt sind. Die Laser-Zielvorrichtung verwendet die Acuscan-Funktion, um sicherzustellen, dass der Benutzer Barcodes auch dann decodieren kann, wenn sie unmittelbar nebeneinander angezeigt werden.

Große Akkukapazität und superschnelles Aufladen.

Der MT95 Kambur Pro ist mit einem 6000-mAh-Akku ausgestattet und verfügt über ein stromsparendes Design, das die Nutzungsdauer des Geräts erheblich verlängert. Außerdem unterstützt er das Schnellladen mit einem Type-C-Anschluss und einer Ladeleistung von bis zu 18 W.

Vollständige kabellose Funktionen.

Zusätzlich zu 5G verfügt der MT95 Kambur Pro über verschiedene andere kabellose Optionen, darunter Dual-Band-WiFi, das neueste Bluetooth 5.2, GPS und NFC. Egal ob Sie sich innerhalb oder außerhalb eines lokalen Netzwerks befinden, der MT95 Kambur Pro hält die Kommunikation mit seiner Host-Anwendung aufrecht, während Peripheriegeräte mit ihm verbunden bleiben.

Geräteverwaltung & Software-Tools.

Der MT95 Kambur Pro ist vollständig mit der kostenlosen MDM-Software Ndevor von Newland ausgestattet, mit der Sie alle Ihre Geräte von einem Ort aus verwalten können. SOTI, AirWatch und 42 Gears sind alternative MDM-Optionen für den MT95 Kambur Pro.



Vorgeschlagene Branchen



Einzelhandel



Lagerhaltung



Logistik



Gastgewerbe



Veranstaltungen

MT95 Kambur Pro Technische Spezifikationen

Datenerfassung

1D	Alle wichtigen 1D-Symbologien
2D	Alle wichtigen 2D-Symbologien
Schärfentiefe EAN 13 (13 mil)	70 mm - 600 mm
Schärfentiefe Code 39 (5 mil)	120 mm - 280 mm
Schärfentiefe DPF417 (6,7 mil)	110 mm - 230 mm
Schärfentiefe Datenmatrix (10 mil)	110 mm - 260 mm
Schärfentiefe QR (15 mil)	55 mm - 400 mm

Performance

Betriebssystem	Android 11 GMS
Prozessor	2,2 GHz, 64-Bit-Octa-Core-Prozessor
Speicher-RAM	6 GB
Speicher-Flash	128 GB

Physikalisch

AC Adapter	Unterstützt 18W-Schnellladen
Batterietyp	3,85 V, 6000 mAh, intelligenter Akku
Kamera	Frontkamera: 8 Megapixel, Fixfokus; Rückkamera: 13 Megapixel, PDAF, mit LED-Blitzlicht
Abmessungen (mm)	165 (L) × 78,5 (B) × 15,5 (H)
Anzeige	6,1 Zoll (720×1560), 500 Nits, Gorilla Glass Display
Schnittstellen	Typ-C 2.0 OTG, unterstützt Typ-C-Kopfhörer
Tastenfeld	5 Tasten (Seitentasten eingeschlossen)
Benachrichtigungen	Vibrator, Lautsprecher und mehrfarbige LEDs
Sensoren	Licht- und Näherungssensor, Beschleunigungssensor, Magnetsensor, G-Sensor
SIM	2 Nano-SIM-Kartensteckplätze
Gewicht	287 g (einschließlich Akku)

Kabellos

WWAN RADIO	2G: GSM (B2, B3, B5, B8); 3G: WCDMA (B1, B2, B5, B8); CDMA: 1X EVDO (BC0); 4G: TDD-LTE (B34, B38, B39, B40, B41) FDD-LTE (B1, B2, B3, B5, B7, B8, B20, B28 a&b); 5G: NR (N1/3/8/28/38/41/77/78/79)
WLAN RADIO	eingebautes 802.11 a/b/g/n/ac, unterstützt 2,4G und 5G Dualfrequenz
RFID	13,56 MHz ISO14443A/B, ISO15693, ISO18000-3, MIFARE, FeliCa RF, Kovio, NFC Forum Typ 1-4 Tags
GPS	GPS (AGPS), GLONASS, Galileo

Umwelt

Betriebstemperatur	-20 °C bis 50 °C
Lagertemperatur	-30 °C bis 60 °C
Feuchtigkeit	5 % bis 95 % (nicht kondensierend)
Elektrostatische Entladung (ESD)	± 15 kV (Luftentladung), ± 8 kV (Direktentladung)
Senkung	Stürze aus 1,5 m Höhe auf Beton (für sechs Seiten, ein Fall pro Seite)

Newland EMEA HQ

+31 (0) 345 87 00 33

info@newland-id.com

newland-id.com

Fühlen Sie sich frei, mit uns oder einen Partner in Ihrer Nähe zu kontaktieren

Besuch newland-id.com/partners

Die Angaben unterliegen Änderungen ohne vorherige Ankündigung.

© Newland EMEA 2023, alle Rechte vorbehalten.

MT95 Kambur Pro Technische Spezifikationen

IP-Bewertung	IP67
--------------	------

Zubehör

Standard	USB-Kabel, Akku, Netzteil, Handschlaufe
----------	---

Sonderzubehör	Netzteil, Kabel, Ladestation, 4-Fach-Akkuladegerät, Pistolengriff, Displayschutzfolie, Holster, Gummi-Schutzhülle, Handschlaufe
---------------	---

Newland EMEA HQ

+31 (0) 345 87 00 33

info@newland-id.com

newland-id.com

Fühlen Sie sich frei, mit uns oder einen Partner in Ihrer Nähe zu kontaktieren

Besuch newland-id.com/partners

Die Angaben unterliegen Änderungen ohne vorherige Ankündigung.

© Newland EMEA 2023, alle Rechte vorbehalten.