

Ausschalter 40A 2-polig



| Ausführung | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Produkt-Markename | SENTRON |
| Produkt-Bezeichnung | Ein-/Ausschalter |
| Ausführung des Produkts | 2 Schließer |
| Ausführung der Schaltfunktion | Lasttrennschalter |
| Allgemeine technische Daten | |
| Polzahl | 2 |
| Kurzschlussstromfestigkeit | 10 kA |
| Versorgungsspannung | |
| Spannungsart | AC |
| Betriebsspannung / Bemessungswert | 440 V |
| Betriebsfrequenz | 50/60 Hz |
| Schutzart und Schutzklasse | |
| Schutzart IP | sonstige |
| Schaltvermögen | |
| Schaltvermögen Strom / Bemessungswert | 0,12 kA |
| Verlustleistung | |

| | |
|---|-------|
| Verlustleistung [W] / bei Bemessungswert Strom / bei AC / bei warmem Betriebszustand / je Pol | 0,9 W |
|---|-------|

Hauptstromkreis

| | |
|--------------------------------|------|
| Betriebsstrom / Bemessungswert | 40 A |
|--------------------------------|------|

Produktdetails

| | |
|----------------------------------|------|
| Produktbestandteil / Signallampe | Nein |
| Anzahl der Schließer | 2 |




Produktfunktion

| | |
|--|--------------------|
| Produktfunktion / Zwangsöffnung (nach DIN VDE 0113) | Nein |
| anschließbarer Leiterquerschnitt / bei flexiblem Leiter / mit Aderendbearbeitung | |
| • minimal | 1 mm ² |
| • maximal | 35 mm ² |
| anschließbarer Leiterquerschnitt / bei starrem Leiter | |
| • minimal | 1 mm ² |
| • maximal | 35 mm ² |
| Anzugsdrehmoment / bei Schraubanschluss | |
| • minimal | 2,5 N·m |
| • maximal | 3 N·m |

Mechanischer Aufbau

| | |
|--|---------|
| Höhe | 89,8 mm |
| Tiefe | 74,5 mm |
| Einbautiefe | 70 mm |
| Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten | 2 |
| Nettogewicht | 209 g |
| Umgebungstemperatur / während Betrieb | |
| • minimal | -5 °C |
| • maximal | 40 °C |
| Umgebungstemperatur / während Lagerung / minimal | -25 °C |

Approbationen Zertifikate

| allgemeine Produktzulassung | | Konformitätserklärung |
|--|--|--|
|  CCC |  VDE | Sonstige  EG-Konf. |

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)
<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5TL1240-0>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5TL1240-0>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5TL1240-0

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

