

VARIOfit Kastenwagen

Traglast 500 kg, Ladefläche Länge x Breite 1000 x 700 mm, Höhe x Länge x Breite 1115 x 1135 x 730 mm, Aufbauten: 4 Wände (Vollwand), 1 Längswand klappbar, mit Deckel hochstellbar durch Gasdruckfeder, mit Ösen für Vorhängeschloss, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 203258



VARIOfit



12 YEARS
WARRANTY



VARIOfit Blech-Kastenwagen

Traglast 500 kg

Kastenwagen

- Traglast 500 kg
- Ladefläche Länge x Breite 1000 x 700 mm
- Höhe x Länge x Breite 1115 x 1135 x 730 mm
- Aufbauten: 4 Wände (Vollwand), 1 Längswand klappbar
- mit Deckel hochstellbar durch Gasdruckfeder, mit Ösen für Vorhängeschloss
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Stahlkonstruktion, verschweißt
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Rad Ø 200 mm
- mit TPE-Bereifung

- Naben mit Kugellager
- Lenkrollen mit EASYSTOP und Fußschutz
- 12 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Deckel	ja
Wagentyp	Kastenwagen	Deckel Funktion	hochstellbar durch Gasdruckfeder
Material	Stahl	Deckel Ausstattung	Ösen für Vorhängeschloss
Material Verarbeitung	verschweißt	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Traglast	500 kg	Bereifung	TPE
Ladeflächenlänge	1000 mm	Rad-Ø	200 mm
Ladeflächenbreite	700 mm	Radlager	Kugellager
Höhe	1115 mm	Rad Ausstattung	Lenkrollen EASYSTOP // Fußschutz
Länge	1135 mm	Radanordnung	rechteckig
Breite	730 mm	Oberfläche	pulverbeschichtet
Euronorm	nein	Farbe	enzianblau // RAL5010
Aufbauten	4 Wände (Vollwand)	Garantie	12 Jahre
Aufbauten Funktion	1 Längswand klappbar	Gewicht	92 kg
Schiebebügel	1 Stück		

Zubehör

203082



Räder mit Luftbereifung, für Transportwagen, Bereifung Luft, Traglast 390 kg, Durchmesser 230 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

Dazu passt auch ...

215911



Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 400 x 300 x 270 mm

221143



Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9

221309



Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße

505133



Klebeband, aus Vinyl in grün/weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm