

Kippbehälter

Höhe x Länge x Breite 760 x 1530 x 1080 mm, Inhalt 0,5 m³, Traglast 500 kg, in blau, Unterbau Rollen und Einfahrtaschen

Artikelnummer: 236167



Kippbehälter

- Höhe x Länge x Breite 760 x 1530 x 1080 mm
- Schüttkantenhöhe 685 mm
- Inhalt 0,5 m³
- Traglast 500 kg
- Kippfunktion manuell über Zugseilentriegelung
- mit speziellen Gasdruckdämpfern als Kippsicherung
- mit Aufnahmehaken für Sicherungskette und Entriegelungsseil
- Wände geschlossen
- aus Polyethylen, flüssigkeitsdicht
- in blau
- Unterbau Rollen und Einfahrtaschen
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Gewicht 136 kg

Behältertyp	Kippbehälter	Bodenkonstruktion	geschlossen
Inhalt	0,5 m³	Kippfunktion	manuell
Höhe	760 mm	Kippsicherung	spezielle Gasdruckdämpfer
Länge	1530 mm	Unterbau	Rollen und Einfahrtaschen
Breite	1080 mm	unterfahrbar	ja
Traglast	500 kg	Behälter Ausstattung	Aufnahmehaken für Sicherungskette und Entriegelungsseil
Schüttkantenhöhe	685 mm	Farbe	blau
Material	Polyethylen	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Material Eigenschaft	flüssigkeitsdicht	Gewicht	136 kg
Wandkonstruktion	geschlossen		