

Cascoo Bockrolle



Traglast 200 kg, Mit Polyamid-Bereifung, Durchmesser 125 mm, Nabe mit Edelstahlgleitlager, Felge aus Polyamid, Befestigung mit Platte

Artikelnummer: 243198



Bockrolle

- Traglast 200 kg
- Mit Polyamid-Bereifung
- Durchmesser 125 mm
- Schraubloch Abstand 80/77x60 mm
- Nabe mit Edelstahlgleitlager
- Felge aus Polyamid
- Gehäuse aus Stahl
- Befestigung mit Platte

Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Radlager	Gleitlager
Rollentyp	Transportgeräterollen	Befestigungselement	Platte
Bauform	Bockrolle	Material Gehäuse	Stahl
Traglast	200 kg	Feststeller	ohne
Bereifung	Polyamid	Schraubloch Abstand	80/77x60 mm
Rad-Ø	125 mm	Gewicht	0,473 kg
Material Felge	Polyamid		

