

FR 206

AUSZUGSART:	Teilauszug
MONTAGE:	aufliegende Schubkastenmontage

EINBAUBREITE:	16 mm
TRAGKRAFT:	dynamisch bis 100 kg




WERKSTOFF:	Stahl, verzinkt oder weiß pulverbeschichtet
-------------------	---

BESTÜCKUNG:	Stahlkugellager oder Massiv-Kunststoffrollen (Delrin*)
--------------------	--

SPEZIFIKATIONEN:
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Rücklaufsicherung in eingeschobener Position ▶ Doppelkerbe im Ladenprofil fixiert die Lade im ausgezogenen Zustand ▶ mit Bohrungen für 4,5 mm Spax-Schrauben ▶ Rückanschlag aus Stahl
<p>① verzinkt - Stahlkugellager weiß pulverbeschichtet - Massiv-Kunststoffrollen</p>

*DuPont (TM) Delrin®



Anschraubbohrungen für 4,5 mm Spax-Schraube

L mm	AW mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Gewicht pro Paar (kg)	Bestellnr. verzinkt	Bestellnr. weiß
300	209	42	138	266			269			1,48	▶ 4064	*
350	259	60	188	316			301			1,71	▶ 4065	*
400	294	46	238	366			333			1,94	▶ 4066	▶ 4080
450	344	96	288	416			365			2,17	▶ 4067	▶ 4081
500	394	50	146	338	466		365	461		2,40	▶ 4068	▶ 4082
550	444	68	196	388	516		365	493		2,63	▶ 4069	▶ 4083
600	494	54	246	438	566		365	557		2,86	▶ 4070	▶ 4084
650	544	40	296	488	616		365	621		3,09	▶ 4071	▶ 4085
700	564	58	186	346	538	666	365	525	653	3,33	▶ 4072	▶ 4086
750	614	76	204	396	588	716	365	557	685	3,55	▶ 4073	*
800	654	62	190	446	638	766	365	621	749	3,79	▶ 4074	▶ 4087
850	704	80	240	496	688	816	365	621	781	4,04	▶ 4075	*
900	744	66	290	546	738	866	365	621	845	4,27	▶ 4076	▶ 4088
950	794	52	340	596	788	916	365	621	909	4,51	▶ 4077	*
1000	834	70	390	646	838	966	365	621	941	4,74	▶ 4078	▶ 4089

Verpackungseinheit: 10 Garnituren im Karton; ab Länge 600 mm: 7 Garnituren im Karton

▶ prompt lieferbar