

# FICHE PRODUIT PT-D210VP



## Infos générales

### Etiqueteuse électronique

Technologie : Transfert thermique

Référence : PT-D210

Référence SAP : PTD210VPYP1

Code EAN : 4977766757324

DEEE : 0.05 €

## Impression

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Vitesse d'impression      | Jusqu'à 20 mm/sec |
| Résolution d'impression   | 180 dpi           |
| Hauteur d'impression max. | 9 mm              |
| Largeur de ruban max      | 12 mm             |
| Mémoire                   | 80 caractères     |

## Caractéristiques clés

|                        |   |
|------------------------|---|
| Impression             | Transfert thermique                           |
| Découpe                | Manuel  |
| Ecran LCD              | 15 caractères x 1 ligne                       |
| Clavier                | AZERTY  |
| Nombre de caractères   | 3 largeurs                                    |
| Nombre de symboles     | 617 symboles                                  |
| Historique de symboles | 7 symboles                                    |
| Polices                | 14 polices                                    |
| Tailles des polices    | 3 tailles                                     |
| Adaptateur             | AC AD-24ES (inclus)                           |
| Alimentation           | Adaptateur Secteur<br>ou 6 x piles AAA (LR03) |

## Poids & Dimensions

### Dimensions

157 x 149 x 68 mm (L x P x H)

### Poids

490 g

### Dimensions avec packaging

242 x 96 x 258 mm (L x P x H)

### Poids avec packaging

870 g

### Dimensions carton 3pcs

303 x 248 x 282 mm (L x P x H)

### Poids carton 3pcs

2,97 Kg

## Consommables

Rubans TZe 3.5,6,9,12 mm

### Inclus :

- 1 Ruban TZe Noir sur Blanc
- Adaptateur AC AD-24ES
- Mallette de transport

## Effipacks

Référence : Effi3RAA (3 ans retour atelier)

Référence SAP: ZWGW03002

PPHT\* = 20,00 €

