


Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 6103L Outdoor-Handwagen



Handwagen für die Verwendung im Außenbereich. Aus Stahlrohr geschweißt, feuerverzinkt. Ladefläche aus Alu-Quintettblech. Geländer 180/250 mm hoch mit kräftigen Rohrverstreben. Anschraubbare Deichsel mit Sicherheitsgriff und hautsympathischem Softgrip-Bezug. Große Räder mit glasfaserverstärkter Kunststofffelge, mit Luftbereifung, Naben mit Rollenlager. Verschraubte Radbefestigung für einfachen Radwechsel.

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	300
Ladeflächenlänge (mm)	795
Ladeflächenbreite (mm)	445
Gesamtlänge (mm)	1475
Gesamtbreite (mm)	682
Gesamthöhe (mm)	736
Bereifung	Luft
Radgröße (mm)	260 x 85
Ausführung	offen
Gewicht (kg)	20
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	87168000
GTIN	4017976061030