


### TKH-MOUSE-GCQ-MED-SCROLL-LASER-IP68-WHITE-USB



### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Silikonmaus mit Klick-Scroll-Funktion
- Angenehmes Betätigungsgefühl
- Vollkommen wasser- und staubdicht
- Leicht zu reinigen und zu desinfizieren
- USB-Anschluss mit Schutzkappe ausgestattet

### TECHNISCHE DATEN

Tastenanzahl:	5	Schutzgrad:	IP68
Gehäusematerial:	Silikon	Schnittstelle:	USB
Material Bodenplatte:	Silikon	Betriebstemperatur:	-30 °C bis +70 °C
Farbe:	weiß	Lagertemperatur:	-40 °C bis +80 °C
Schaltzyklen:	2 Mio. (pro Taste)	Abmessungen:	105 x 60 x 37 mm
Abtastung:	Laser	Gewicht:	170 g
Auflösung:	1000 cpi	Zertifizierungen:	CE, FCC
Scrollfunktion:	Klick-Scroll-Tasten		

Kat.Nr.	Produktbezeichnung
KH24207	TKH-MOUSE-GCQ-MED-SCROLL-LASER-IP68-WHITE-USB

Andere Konfigurationen und Schnittstellen auf Anfrage.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

GETT Gerätetechnik GmbH

Mittlerer Ring 1 | 08233 Treuen | Germany  
 Tel: +49 37468 660-0  
 Fax: +49 37468 660-66  
 E-Mail: info@gett.de  
 Internet: www.gett.de

Gett North America LLC

E-Mail: info@gett-na.com  
 Internet: www.gett-na.com

Gett Asia Ltd.

E-Mail: info@gett-asia.com  
 Internet: www.gett-asia.com

**gett.de**  
**hygiene-tastaturen.de**