

PRODUKTDATENBLATT

LD50

ALPHALINE ●○○


●●●○○○ Lebensdauer

gerade



- Gute Trennzeiten
- Gute Lebensdauer
- Nass- und Trockenschnitt
- Lasergeschweißt

Die LD50 ist das leistungsstarke Werkzeug für den preisbewussten Anwender. Sie erreicht in Beton gute Trennzeiten in Verbindung mit einer guten Standzeit. Lasergeschweißt. Für Nass- und Trockenschnitt geeignet.



Typenbezeichnung	LD50
Artikelbezeichnung 1	Diamanttrennscheibe
Artikel-Nr.	303186
GTIN	4011890059111
Inhaltsmenge	1
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,150 kg
Produktabmessung	125 x 10,0 x 2,2 x 22,23
Durchmesser 1	125 mm
Stärke	2,2 mm
Bohrung	22,23 mm
Segmenthöhe	10,0 mm
Form Langversion	Diamanttrennscheibe gerade
Form Kurzversion	gerade
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	12250 U/min
Produktkategorie-Nummer	PK10
Produktkategorie-Text	LD/DG
Verpackungsart	Karton
Länge Verpackung	155 mm
Breite Verpackung	125 mm
Höhe Verpackung	5 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	0,150 kg
Zolltarifnummer	68042100
Herkunftsland	CN