

## Kreissägeblätter für Stationärsägen – Ø 210 bis 500 mm



- Auswahlhilfe**
1. Wählen Sie den passenden Sägeblattdurchmesser / Bohrung für Ihre Säge
  2. Wählen Sie das zu schneidende Material
  3. Wählen Sie das gewünschte Finish

FZ = Flachzahn                      sdb = spandickenbegrenzt  
 WZ = Wechselzahn                HZ = Hohlzahn  
 TFZ = Trapez-Flachzahn

Detaillierte Erklärung der Zahnformen und ihrer Eigenschaften auf Seite 40.

1. Sägeblattdurchmesser mm • Sägeblattbohrung mm		210 30	215 30	216 30	250 30	260 30	300 30	305 25.4	305 30	315 30	350 30	355 25.4	400 30		
2. Material	3. Finish	Zähnezahl	Geometrie	Winkel											
- Hartholz - Sperrholz - Laminat - MDF	Schnelle Schnitte	18	WZ	25	DT4211										
		24	WZ	-5		DT4310	DT4213								
		24	WZ	10						DT4215					
		24	FZ	10			DT4311								
		24	FZ/sdb	10			DT4202								
		24	WZ	15			DT4301								
		30	WZ	10				DT4214							
		32	WZ	-5				DT4312							
		36	WZ	10					DT4314						
											DT4210				
														DT4317	
		Universeller Einsatz	24	WZ	-5	DT4221									
			30	WZ	10			DT4321							
			30	WZ	20			DT4226							
			32	FZ/sdb	10								DT4204		
	40		WZ	10			DT4322								
	36		WZ	-5											
	36		FZ/sdb	10							DT4330	DT4305			
	42		WZ	10								DT4333			
	48		WZ	-5			DT4320								
	48		WZ	10				DT4324	DT4327		DT4332				
	48		WZ	20				DT4323			DT4340				
	54		WZ	10								DT4334			
	60		WZ	10						DT4328				DT4338	
	Feine Schnitte		40	WZ	10	DT4250									
			48	WZ	-5	DT4252									
		56	TFZ	-5	DT4253										
		60	WZ	-5			DT4350				DT4260				
		60	TFZ	-5		DT4254		DT4352			DT4331				
		60	WZ	10				DT4351							
60		TFZ	10					DT4329							
72		TFZ	10					DT4357		DT4358					
80		WZ	-5				DT4354				DT4359				
80		WZ	10				DT4353								
Extra feine Schnitte	60	TFZ	-5			DT4370*									
	80	TFZ	-5	DT4285		DT4286	DT4287	DT4280	DT4281	DT4283	DT4289				
	80	TFZ	10				DT4373*								
	96	TFZ	-5				DT4282	DT4378▲		DT4290	DT4291				
	96	TFZ	10					DT4376*							
- Bauhölzer - weiches Holz - Holz mit Nägeln - Metall / Stahl - Edelstahl - Aluminium - Laminat/PVC beschichtete Paneele	Schnelle Schnitte	24	WZ	10			DT1158								
		24	WZ	20					DT1177		DT1163	DT1178			
		24	WZ	-5			DT1154			DT1160					
	Universeller Einsatz	28	WZ	15										DT1179	
		32	WZ	15											
		36	WZ	15											
		40	WZ	-5				DT1155							
		48	WZ	10				DT1159			DT1161				
		60	WZ	-5							DT1162				
	Metall / Stahl	60	WZ	0						DT1903					
		70	WZ	0									DT1900		
		90	WZ	0									DT1901		
	Edelstahl	80	WZ	10						DT1905					
		90	WZ	10									DT1902		
	Aluminium	96	TFZ	-5					DT4378						
Laminat/PVC beschichtete Paneele	60	HZ	10				DT4217			DT4218					

EXTREME Kreissägeblätter

CONSTRUCTION Kreissägeblätter

\* nicht geeignet für Aluminium    ▲ ausschließlich für Aluminium

## EXTREME DeWALT® Kreissägeblätter für Stationärsägen



### Einzelpacks

#### Für den Einsatz auf Stationärsägen

EXTREME DeWALT® Kreissägeblätter für Stationärsägen – Messerscharfe Schnittkanten und Schnittflächen wie geschliffen – das sind die Markenzeichen der EXTREME DeWALT® Kreissägeblätter für Stationärsägen. Diese sind speziell abgestimmt auf den Einsatz in Holz, beschichteten und unbeschichteten Holzwerkstoffen, Kunststoff und Aluminium. Sie verbinden in einzigartiger Weise beispielhafte Präzision und ein extrem hochwertiges Finish mit Longlife-Eigenschaften.  
 EXTREME DeWALT® – Die erste Wahl für den professionellen Werkstattbetrieb.



Artikel-Nummer	Sägeblatt- durchmesser/ Bohrung	Blattsärke/ Schnittbreite	Zähnezahl	Zahngeometrie	Zahnwinkel	Schnelle Schnitte	Universeller Einsatz	Feine Schnitte	Extra feine Schnitte	Aluminium	EAN	Euro zzgl. MwSt.	PG
DT4211-QZ	210/30	1.8/2.6	18	WZ	25°	●					5035048057360		IV
DT4221-QZ	210/30	1.8/2.6	24	WZ	-5°		●				5035048057421		IV
DT4250-QZ	210/30	1.8/2.6	40	WZ	10°			●			5035048057520		IV
DT4252-QZ	210/30	1.8/2.6	48	WZ	-5°			●			5035048057544		IV
DT4253-QZ	210/30	1.8/2.6	56	TFZ	-5°			●			5035048057551		IV
DT4285-QZ	210/30	1.8/2.6	80	TFZ	-5°				●	●	5035048057698		IV
DT4254-QZ	215/30	1.8/2.6	60	TFZ	-5°			●			5035048057568		IV
DT4310-QZ	216/30	1.8/2.6	24	WZ	-5°	●					5035048057827		IV
DT4320-QZ	216/30	1.8/2.6	48	WZ	-5°		●				5035048057902		IV
DT4350-QZ	216/30	1.8/2.6	60	WZ	-5°			●			5035048058107		IV
DT4370-QZ	216/30	1.8/2.6	60	TFZ	-5°				●		5035048058207		IV
DT4286-QZ	216/30	1.8/2.6	80	TFZ	-5°				●	●	5035048057704		IV
DT4213-QZ	250/30	2.2/3.0	24	WZ	-5°	●					5035048057384		IV
DT4311-QZ	250/30	2.2/3.0	24	FZ	10°	●					5035048057834		IV
DT4321-QZ	250/30	2.2/3.0	30	WZ	10°		●				5035048057919		IV
DT4226-QZ	250/30	2.2/3.0	30	WZ	20°		●				5035048057476		IV
DT4322-QZ	250/30	2.2/3.0	40	WZ	10°		●				5035048057926		IV
DT4323-QZ	250/30	2.2/3.0	48	WZ	20°		●				5035048057933		IV
DT4351-QZ	250/30	2.2/3.0	60	WZ	10°			●			5035048058114		IV
DT4352-QZ	250/30	2.2/3.0	60	TFZ	-5°			●			5035048058121		IV
DT4353-QZ	250/30	2.2/3.0	80	WZ	10°			●			5035048058138		IV
DT4354-QZ	250/30	2.2/3.0	80	WZ	-5°			●			5035048058145		IV
DT4287-QZ	250/30	2.2/3.0	80	TFZ	-5°				●	●	5035048057711		IV
DT4373-QZ	250/30	2.2/3.0	80	TFZ	10°				●		5035048058251		IV
DT4282-QZ	250/30	2.2/3.0	96	TFZ	-5°				●	●	5035048057667		IV
DT4214-QZ	260/30	1.8/2.6	24	WZ	15°	●					5035048057391		IV
DT4312-QZ	260/30	1.8/2.6	24	WZ	15°	●					5035048057841		IV
DT4324-QZ	260/30	1.8/2.6	48	WZ	10°		●				5035048057940		IV
DT4280-QZ	260/30	1.8/2.6	80	TFZ	-5°				●	●	5035048057643		IV
DT4314-QZ	300/30	2.2/3.0	30	WZ	10°	●					5035048057865		IV
DT4327-QZ	300/30	2.2/3.0	48	WZ	10°		●				5035048057971		IV
DT4328-QZ	300/30	2.2/3.0	60	WZ	10°		●				5035048057988		IV
DT4329-QZ	300/30	2.2/3.0	60	TFZ	10°			●			5035048057995		IV
DT4357-QZ	300/30	2.2/3.0	72	TFZ	10°			●			5035048058176		IV
DT4281-QZ	300/30	2.2/3.0	80	TFZ	-5°				●	●	5035048057650		IV
DT4376-QZ	300/30	2.2/3.0	96	TFZ	10°				●		5035048058299		IV
DT4378-QZ	300/30	2.2/3.0	96	TFZ	-5°				●	●	5035048058305		IV
DT4210-QZ	305/30	1.8/2.6	32	WZ	-5°	●					5035048057353		IV
DT4330-QZ	305/30	2.2/3.0	36	WZ	-5°		●				5035048058008		IV
DT4340-QZ	305/30	2.2/3.0	48	WZ	10°		●				5035048061909		IV
DT4260-QZ	305/30	1.8/2.6	60	WZ	-5°			●			5035048057629		IV
DT4331-QZ	305/30	2.2/3.0	60	WZ	-5°			●			5035048058015		IV
DT4283-QZ	305/30	1.8/2.6	80	TFZ	-5°				●	●	5035048057674		IV
DT4288-QZ	305/30	2.2/3.0	80	TFZ	-5°				●	●	5035048057728		IV
DT4290-QZ	305/30	2.2/3.0	96	TFZ	-5°				●	●	5035048057742		IV
DT4215-QZ	315/30	2.2/3.0	24	WZ	10°	●					5035048057407		IV
DT4332-QZ	315/30	2.2/3.0	48	WZ	10°		●				5035048058022		IV
DT4358-QZ	315/30	2.2/3.0	72	WZ	10°			●			5035048058183		IV
DT4289-QZ	315/30	2.2/3.0	80	TFZ	-5°				●	●	5035048057735		IV
DT4333-QZ	350/30	2.2/3.0	42	WZ	10°		●				5035048058039		IV
DT4334-QZ	350/30	2.2/3.0	54	WZ	10°		●				5035048058046		IV
DT4359-QZ	350/30	2.2/3.0	80	TFZ	-5°			●			5035048058190		IV
DT4360-QZ	350/30	2.2/3.0	84	WZ	10°			●			5035048058206		IV
DT4291-QZ	350/30	2.2/3.0	96	TFZ	-5°				●	●	5035048057759		IV
DT4317-QZ	400/30	2.5/3.0	36	WZ	10°	●					5035048057896		IV
DT4338-QZ	400/30	2.5/3.5	60	WZ	10°		●				5035048058084		IV

◆ Gekennzeichnete Sägeblätter verfügen über Laserlinien zur Vibrations- und Geräuschdämmung oder korrosionsgeschützte Zähne



### Sets

Artikel-Nummer	Beschreibung	EAN	Euro zzgl. MwSt.	PG
DT4207-QZ	3-tlg. Set EXTREME DeWALT® Stationär-Kreissägeblätter, 216 mm Ø, 30 mm Bohrung 1x 48 Wechselzahn (-5°), 1x 60 Wechselzahn (-5°), 1x 80 Trapez-Flachzahn (-5°)	5035048078778		netto
DT4208-QZ	3-tlg. Set EXTREME DeWALT® Stationär-Kreissägeblätter, 250 mm Ø, 30 mm Bohrung 1x 48 Wechselzahn (10°), 1x 60 Wechselzahn (10°), 1x 80 Trapez-Flachzahn (-5°)	5035048078785		netto
DT4209-QZ	3-tlg. Set EXTREME DeWALT® Stationär-Kreissägeblätter, 305 mm Ø, 30 mm Bohrung 1x 36 Wechselzahn (-5°), 1x 60 Wechselzahn (-5°), 1x 80 Trapez-Flachzahn (-5°)	5035048078778		netto



• Jeweils drei hochwertige Kreissägeblätter in praktischer Alu-Kassette