



## Diamant-Kernbohrereinheiten ZUBEHÖR

**H I J** Bohrkronen und  
Bohrkronenverlängerungen  
siehe Seite 56

**Schärfstein**  
200 x 100 x 50 mm

**Schärfplatte**  
320 x 320 x 55 mm

**Adapterplatte** (bei DBE 300)  
für Bohrungen über Ø 260 mm  
bei 45° Neigung

**Kupfering 1¼"**  
zum leichten Lösen der Bohrkronen  
1 Stück

**Wasserdruckbehälter**  
5 l Kunststoff  
inkl. 2,5 m Schlauch  
mit Gardena-Anschluss

10 l Metall  
inkl. 3,5 m Schlauch  
mit Gardena-Anschluss

**Schnellspannsäule**  
1,7-3 m Hub

**Radachse**  
für PLB 160, BST 182 V/S, 250

**Schnellspannschraube**  
mit Flügelmutter,  
Unterlegscheibe  
1 Einschlagdübel M 12, Ø 15 mm

**Befestigungsset Beton/Gestein**  
Schnellspannschraube,  
Flügelmutter, Unterlegscheibe,  
10 Einschlagdübel M12, Ø 15 mm,  
1 Dübelsetzwerkzeug

**Befestigungsset Mauerwerk**  
mit Rawl-Dübel M 12, Ø 20 mm,  
Schnellspannschraube mit  
Mutter und Unterlegscheibe,  
Flügelmutter, Unterlegscheibe

**Rohrbohrvorrichtung**  
für Bohrstände

**Wassersammelring**

**Gummidichtung**  
für Wassersammelring

**Industriestaubsauger**

**Vakuumpumpe**  
für KBS 250

**Vakuumpumpe**  
für BST 250, 300, PLB 450

**Vakuumpumpe**  
für PLB 160, BST 182 V/S, 352 V

**Vakuumschlauch**  
Länge 3 m

**Vakuumpumpe VP 03**  
Förderleistung: 25 l/min,  
Max. Bohr-Ø: 150 mm,  
Max. Vakuum: 850 mbar

**Vakuumpumpe VP 04**  
Förderleistung: 100 l/min,  
Max. Vakuum: 900 mbar

**Diamant-Kernbohrereinheiten  
ZUBEHÖR**

		DB 160	DBE 162	PLE 160	DBE 182	DBE 250	DBE 300	DBE 352	PLE 450
Kernbohrmotor ETN 162/3	03E31000		x						
Kernbohrmotor PLD 160	0334C000			x					
Kernbohrmotor EBM 182/3	03E33000				x				
Kernbohrmotor EBM 250/2 RP	0352H000					x			
Kernbohrmotor EBM 300/3 P	03533000						x		
Kernbohrmotor EBM 352/3	03641000							x	
Kernbohrmotor PLD 450 B	03737000								x
Bohrständer PLB 160	0962K000			x					
Bohrständer BST 182 V/S	09646000		x		x				
Bohrständer BST 250	09631000					x			
Bohrständer BST 300	09626000					(x)	x	(x)	
Bohrständer BST 352 V	09647000					(x)	(x)	x	
Bohrständer PLB 450	0962M000								x
Adapterplatte	35827000						x		
Kupferring 1¼"	35450000	x	x	x	x	x	x	x	x
Befestigungsset Beton/Gestein	35720000	x	x	x	x	x	x	x	x
Einschlagdübel für Beton/Gestein	35722000	x	x	x	x	x	x	x	x
Schnellspannschraube	35721000	x	x	x	x	x	x	x	x
Befestigungsset Mauerwerk	35724000	x	x	x	x	x	x	x	x
Rawl-Dübel für Mauerwerk	35725000	x	x	x	x	x	x	x	x
Schnellspannsäule	35730000	x	x	x	x	x	x	x	x
Radachse	3582A000			x					
Radachse	3582B000		x		x				
Radachse	3582C000					x			
Wasserdruckbehälter 5 l	35811000	x	x	x	x	x	x	x	x
Wasserdruckbehälter 10 l	35812000	x	x	x	x	x	x	x	x
Wassersammelring WR 160	3587S000	x							
Wassersammelring WR 160 PL	3587T000			x					
Wassersammelring WR 202	3587C000		x		x				
Wassersammelring WR 300	35879000					x	x		
Wassersammelring WR 352	35873000							x	
Wassersammelring WR 350 PL	3587Y000								x
Gummidichtung ED 152	3586A000	x		x					
Gummidichtung ED 202	3586K000		x		x				
Gummidichtung ED 300	35868000					x	x		
Gummidichtung ED 352	3586L000							x	x
Industriestaubsauger DSS 25 A	09915000	x	x	x	x	x	x	x	x
Industriestaubsauger DSS 50 A	09916000	x	x	x	x	x	x	x	x
Rohrbohrvorrichtung	35731000	x	x	x	x	x	x	x	x
Vakuumpumpe	35851000	x							
Vakuumpumpe	35857000					x	x		x
Vakuumpumpe	3585F000		x		x				
Vakuumpumpe	3585E000			x					
Vakuumpumpe	3585G000							x	
Vakuumpumpe	35855000	x	x	x	x	x	x	x	x
Vakuumpumpe VP 03	09201000	x	x	x	x				
Vakuumpumpe VP 04	09204000	x	x	x	x	x	x	x	x
Schärfstein	35910000	x	x	x	x	x	x	x	x
Schärfplatte	35913000	x	x	x	x	x	x	x	x

(x) optional mit jeweiligem Kernbohrmotor