

## Akku Wand- und Deckenschleifer Giraffe® mit Wechselkopfsystem 18,0 V

### GE MH 18.0-EC/5.0 Set

Bestell-Nr. 504.033



Technische Attribute	
Akku-Spannung	18 V
Akku-Kapazität	2,5 / 5,0 Ah
Leerlaufdrehzahl	1130-1730 /min
Leerlaufhubzahl (MH-T)	3900-5850 /min
Leerlaufhubzahl (MH-X)	3200-4700 /min
Schleifscheiben-Ø	225 mm
Werkzeugaufnahme	kletten
Neigungswinkel am Kopf	100 °
Länge	1440 mm
Gewicht ohne Akku/Kopf	2,8 kg

### Akku Wand- und Deckenschleifer Giraffe® mit Wechselkopfsystem 18,0 V

- + Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- + Elektronik: Drehzahlvorwahl mit Stellrad, Überlastungsschutz, Wiederanlaufperre und Temperaturüberwachung
- + Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- + Sehr handliche, leichte Maschine mit optimalen Bedienungskomfort. Ermöglicht ermüdungsarmes und ergonomisches Arbeiten
- + Ausgestattet mit innovativem Wechselkopf-System. Schleifköpfe lassen sich mit einem Klick anbringen und entfernen
- + Leichte Handhabung: durch optimale Balance zwischen Motor und Schleifkopf
- + Zuverlässige Kraftübertragung und hohe Flexibilität durch die flexible Antriebswelle. Seit Jahrzehnten bewährte „FLEX Technik“. Durch dieses Konstruktionsprinzip wird das Gewicht am Kopf der Giraffe® auf ein Minimum reduziert. Das erleichtert die Handhabung.
- + Kardanisch gelagerter Schleifkopf sorgt für hohe Flexibilität und optimale Anpassung beim Schleifen an Wänden und Decken.
- + Die effektive Absaugung zwischen Bürstenkranz und Schleifteller verhindert ein Zusetzen des Schleifmittels und sorgt für staubfreies Arbeiten
- + Anschlussmöglichkeit für die FLEX Sicherheitssauger mit dem FLEX Clip-System am Führungsrohr
- + Staubgeschützter Ein-/Ausschalter
- + LED Akku-Kapazitätsanzeige
- + FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18,0 V Akkupacks

Grundausrüstung	
1 Clip-Schnellspannring SH- FC 32	406.023
2 Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0	445.894
1 Ladegerät CA 10.8/18.0	417.882
1 Transporttasche	408.867