

Artikelnummer: 155132

Kurzbeschreibung: Werkbank type 7126-1, B 2000 x D 700 x H 840 mm

Langbeschreibung: Werkbank Typ 7126-1: **3 laden 1 x 60, 1 x 120, 1 x 180 mm, 1 x 180 mm**
Werkblad: massief beuken, 40 mm, oppervlak geschuurd en geolied.
Modulair systeem met solide werkbankvoeten en onderstelcontainers (B 580 x D 650 mm)
Laden: Draagvermogen 100 kg, verlenging ca. 90 %, binnen B 490 x D 560 mm, binnenzijde B 490 x D 560 mm
Deuren: openingsbreedte 180-°, zelfsluitende veerscharnieren
Centrale vergrendeling: slot met 2 sleutels
Grip rails volledig geïntegreerd
Lakafwerking: milieuvriendelijke poedercoating in lichtgrijs (RAL 7035) en gentiaanblauw (RAL 5010)
Oppervlaktebelasting: max. 1.000 kg voor onderstelcontainer en werkbankbodem of max. 750 kg voor 2 werkbankbodems
Levering: volledig gemonteerd

